

PIB 100 [EL]

Professionellt ångstryksystem

Med stor vattenbehållare för en lång stryktid och perfekta strykr resultat.



- Lång livslängd – konstruerad för 7 500 drifttimmar/10 år*
- Lång stryktid tack vare 4.50 l vattenbehållare
- Högkvalitativt överdrag strykrbräda för perfekta strykr resultat
- Jämn ångfördelning med patenterad**stryksula med bikakestruktur
- Bekvämt att ställa upp och fälla ihop med 1-2-Lift-systemet

* Våra maskiner testas intensivt under laboratorieförhållanden. Beroende på de faktiska användningsförhållandena samt maskinens underhåll och skötsel kan de faktiska drifttimmarna avvika.

** Europeiskt patent: EP 2 233 632 B1

EAN: 4002516388265 / Materialnummer: 11673080 /
Gamla materialnummer: 53100010EP4

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Ångstryksystem, fällbart
Inriktning	Professional
Färg strykbordsöverdrag	Antracit
Patenterad stryksula med bikakestruktur	•
Stryka flera lager	•
Steglös inställning av höjd med gastryckfjäder min i mm	830
Steglös inställning av höjd med gastryckfjäder max i mm	1020
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Ångtryck i bar	4,0
Ångmängd i g/min	100
Vertikalånga	•
Ånga från temperaturnivå	2
Ångutsläpp i bar	4,0
Permanent ånga i bar	4,0
Användning med kranvatten	•
Påfyllningsmängd vattenbehållare i liter	4,50
Vattenbehållare löstagbar	•
Vattenbehållare alltid påfyllningsbar	•
Testade drifttimmar	7500
Styrning	
Typ av styrning	Touchdisplay
Display	1-zeiliges LC-Textdisplay
3 stryklägen	3
På/Av-automatik fläkt	•
Guidad första idrifttagning	•
Guidad avkalkning	•
Automatisk avkalkning	•
Automatisk sköljning	•
Inställbara displayspråk	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	1N AC 220-240V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	2,15

PIB 100 [EL]

Professionellt ångstryksystem

Med stor vattenbehållare för en lång stryktid och perfekta strykeresultat.



EAN: 4002516388265 / Materialnummer: 11673080 /

Gamla materialnummer: 53100010EP4

Total anslutningseffekt i kW	2,20
Säkring i A	10
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	970
Ytermått, nettobredd i mm	470
Ytermått, nettodjup i mm	1510
Ytermått, höjd i mm hopfälld	1280
Ytermått, bredd i mm hopfälld	470
Ytermått, djup i mm hopfälld	402
Maximal bredd på strykbrädan i mm	405
Maximal längd på strykbrädan i mm	1190
Ytermått, bruttohöjd i mm	450,00
Ytermått, bruttodjup i mm	500,00
Nettovikt i kg	29,00
Bruttovikt i kg	33,30
Emissionsvärden	
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	7,92
Utrustning	
Aktiv strykbräda (uppblåsnings- och sugfunktion)	•
2. Effektläge fläkt	•
Stryksula som inte fastnar, extra tillbehör	•
Patenterat 1-2-lift-system	•
Hjul som är skonsamma mot golv	•
Strykbräda med ComfortZone	•
Förvaringsfack för strykjärnet	•
Förvaringsfack för anslutningskabel och tillbehör	•
CoolDown-funktion	•
AutoOff-funktion	•
Professionellt överdrag till strykbräda	•
Hållare till ångslang	•
Testrensa för fastställande av vattenhårdhet	•
Vattenkokare med Diamond-Like Carbon-yta	•
Ångmunstycke (steamer), extra tillbehör	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	94
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•