

PDR 508 [EL]

Professionell frånluftstumlare, Little Giants, eluppvärmd med speciellt korta programtider. Prestanda 8.0 kg i 42 min.



- Trumvolym 130.00 l, tvättmängd 8.0 kg
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Språkneutral panel med programväljare – M Select
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry

C

EAN: 4002516390701 / Materialnummer: 11677110 / Gamla materialnummer: 52508352S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	130,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	5,50
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,50
Specifik energiförbrukning bomull/skåptorr restfukt 48 % i kWh/kg	0,50
Specifik energiförbrukning blandväv/skåptorr restfukt 40 % i kWh/kg	0,42
Programkörvid i min.	42
Programtid bomull/skåptorr restfukt 48 % i min.	42
Programtid blandväv/skåptorr restfukt 40 % i min.	37
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Select
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•

PDR 508 [EL]

Professionell frånluftstumlare, Little Giants, eluppvärmd med speciellt korta programtider. Prestanda 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516390701 / Materialnummer: 11677110 / Gamla materialnummer: 52508352S

Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	6,14
Total anslutningseffekt i kW	6,40
Säkring i A	10
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	230V~ 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	2,99
Total anslutningseffekt i kW	3,24
Säkring i A	16
Möjlig spänningsvariant 2	
Elanslutning	3~ 230V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	6,14
Total anslutningseffekt i kW	6,40
Säkring i A	16
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	717
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttodjup i mm	820
Nettovikt i kg	49,0
Bruttovikt i kg	55
Maximal golvbelastning i N/m ²	920
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	0,76
Utrustning	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Filter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Skongång/Låg temp.	•
Kommunikationsöppning	•
Torkningskorg (tillval)	•
Trumbelysning	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	C
Energiförbrukning per år i kWh	609
Ljudnivå i dB(a) för standardprogrammet Bomull Skåptorr vid full maskin	66
Programtid för standardprogram i min.	54
Funktionsprincip	Frånluft
Kapacitet i kg	8,0
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•

PDR 508 [EL]

Professionell frånluftstumlare, Little Giants, eluppvärmd
med speciellt korta programtider. Prestanda 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516390701 / Materialnummer: 11677110 / Gamla materialnummer: 52508352S

Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval) •

LAN/Wifi-modul (tillval) •

WiFiConn@ct •

Normer/kontr.märkning/certif.

CE •

VDE •

VDE-EMC •

Skydd mot vattenstänk IP X4 •

WEEE •

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG •