

PDR 514 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med restfuktighetsstyrning M Select ROP för perfekta torkresultat.



- Trumvolym 250.00 l, tvättmängd 10.0 kg – 14.0 kg
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Högsta energieffektivitet tack vare Air Recycling
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516408642 / Materialnummer: 11717820 / Gamla materialnummer: 52514006EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	10,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	14,0
Trumvolym i liter	250,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	13,00
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,53
Programkörtid i min.	24
Livslängd i torkcykler	40000
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Select Benchmark
Programmeringsmöjlighet	Def. inställning parameter
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	13,50
Total anslutningseffekt i kW	14,10
Säkring i A	25
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ
Värmeeffekt i kW	27,00

PDR 514 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med restfuktighetsstyrning M Select ROP för perfekta torkresultat.



EAN: 4002516408642 / Materialnummer: 11717820 / Gamla materialnummer: 52514006EU

Total anslutningseffekt i kW	28,20
Säkring i A	50
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	1400
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	852
Ytermått, brutt höjd i mm	1526
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	938
Nettovikt i kg	160,4
Bruttovikt i kg	172
Maximal golvbelastning i N/m ²	1779
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	51 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,90
Utrustning	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•