

## PDR 914 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd  
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



- Trumvolym 250.00 l, tvättmängd 10.0 kg – 14.0 kg
- Högsta energieffektivitet Air Recycling Flex
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516408659 / Materialnummer: 11717830 / Gamla materialnummer: 52914001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	10,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	14,0
Trumvolym i liter	250,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	13,30
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,51
Programkörtid i min.	24
Livslängd i torkcykler	40000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	13,50
Total anslutningseffekt i kW	14,10

## PDR 914 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd  
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516408659 / Materialnummer: 11717830 / Gamla materialnummer: 52914001EU

Säkring i A	25
<b>Mått och vikt torktumlare</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1400
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	852
Ytermått, brutt höjd i mm	1526
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	938
Nettovikt i kg	160,4
Bruttovikt i kg	172
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1779
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	51 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,90
<b>Utrustning</b>	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	8
Insatsdräkter [antal]	1
Insatsytterjackor [antal]	2
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Torkdukar, 22 g [antal]	255
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	53
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	45
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	83
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	59
Sommartäcken för hästar [antal]	2
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•

PDR 914 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd  
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516408659 / Materialnummer: 11717830 / Gamla materialnummer: 52914001EU

UKCA

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

•