

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professionell värmepumpstumlare inkl. effektiv värmepump APDR 901 med lägsta energiförbrukning, utan komplicerad frånluftsinstallation.



- Trumvolym 250.00 l, tvättmängd 10.0 kg – 14.0 kg
- Enastående tvättkomsamhet – skontrumma
- Automatisk värmeväxlarrengöring med StreamClean-funktion
- 60 % mindre energiförbrukning än frånluftstumlare\*
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning
- Bilden visar torktumlare med värmepumpsmodul (beställs separat)

\* Värmepumpstumlare har upp till 60 % mindre energiförbrukning än elektriskt uppvärmda frånluftstumlare.

EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Gamla materialnummer: 52914007EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	10,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	14,0
Trumvolym i liter	250,00
Torksystem	Värmepump
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	11,20
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,21
Programkörningstid i min.	33
Livslängd i torkcykler	40000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	Värmepump med CleanStream
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	0,00

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professionell värmepumpstumlare inkl. effektiv värmepump APDR 901 med lägsta energiförbrukning, utan komplicerad frånluftsinstallation.



EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Gamla materialnummer: 52914007EU

Värmeeffekt värmepump i kW	10,00
Total anslutningseffekt i kW	5,10
Säkring i A	16
<b>Mått och vikt torktumlare</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1400
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	852
Ytermått, bruttohöjd i mm	1526
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttodjup i mm	938
Nettovikt i kg	156,4
Bruttovikt i kg	168
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1740
<b>Mått/vikt för värmepumpsmodul</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1370
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	426
Ytermått, bruttohöjd i mm	1530
Nettovikt i kg	159,5
Ytermått, bruttbredd i mm	1000
Ytermått, bruttodjup i mm	800
Bruttovikt i kg	201,0
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1652
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	51 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,90
<b>Utrustning</b>	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Köldmedium	R450a
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO <sub>2</sub>	605
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO <sub>2</sub>	1936
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	8
Insatsdräkter [antal]	1
Insatsytterjackor [antal]	2
Syntettäckan [antal]	1

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professionell värmepumpstumlare inkl. effektiv värmepump APDR 901 med lägsta energiförbrukning, utan komplicerad frånluftsinstallation.



EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Gamla materialnummer: 52914007EU

Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Torkdukar, 22 g [antal]	255
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	53
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	45
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	83
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	59
Sommartäcken för hästar [antal]	2
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•