

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professionell värmepumpstumlare inkl. effektiv värmepump APDR 901



- Trumvolym 325.00 l, tvättmängd 13.0 kg – 18.0 kg
- Skonsammare torkning tack vare Miele's skontrumma
- Automatisk värmväxlarrensning med StreamClean-funktion
- 60 % mindre energiförbrukning än frånluftstumlare*
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning
- Bilden visar torktumlare med värmepumpsmodul (beställs separat)

* Värmepumpstumlare har upp till 60 % mindre energiförbrukning än elektriskt uppvärmda frånluftstumlare.

EAN: 4002516408833 / Materialnummer: 11718020 /
Gamla materialnummer: 52918005EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	13,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	18,0
Trumvolym i liter	325,00
Torksystem	Värmepump
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrensning	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	10,90
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,21
Programkörning i min.	39
Livslängd i torkcykler	40000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	Värmepump med CleanStream

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professionell värmepumpstumlare inkl. effektiv värmepump APDR 901



EAN: 4002516408833 / Materialnummer: 11718020 /

Gamla materialnummer: 52918005EU

Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt värmepump i kW	10,00
Total anslutningseffekt i kW	5,10
Säkring i A	16
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	1400
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	1035
Ytermått, bruttohöjd i mm	1526
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttodjup i mm	1125
Nettovikt i kg	169,5
Bruttovikt i kg	183
Maximal golvbelastning i N	1928
Mått/vikt för värmepumpsmodul	
Ytermått, nettohöjd i mm	1370
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	426
Ytermått, bruttohöjd i mm	1530
Nettovikt i kg	159,5
Ytermått, bruttbredd i mm	1000
Ytermått, bruttodjup i mm	800
Bruttovikt i kg	201,0
Maximal golvbelastning i N	1652
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	53 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	4,50
Utrustning	
StreamClean (värmväxlarrengöring)	•
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softlifrippen	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	94
Köldmedium	R450a
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO ₂	605
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO ₂	1936
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare / energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professionell värmepumpstumlare inkl. effektiv värmepump APDR 901



EAN: 4002516408833 / Materialnummer: 11718020 /

Gamla materialnummer: 52918005EU

LAN-modul (tillval)

•

Kapacitet

Andningsskyddsmasker [antal]	12
Insatsdräkter [antal]	2
Insatsytterjackor [antal]	3
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	3
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	3
Torkdukar, 22 g [antal]	295
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	68
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	59
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	108
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	76
Sommartäcken för hästar [antal]	3

Normer/kontr.märkning/certif.

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•