

## PDR 922 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



- Trumvolym 400.00 l, tvättmängd 16.0 kg – 22.0 kg
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Högsta energieffektivitet tack vare Air Recycling
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516409229 / Materialnummer: 11718320 / Gamla materialnummer: 52922001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	16,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	22,0
Trumvolym i liter	400,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	22,30
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,50
Programkörtid i min.	23
Livslängd i torkcykler	40000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	22,50
Total anslutningseffekt i kW	23,50

## PDR 922 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516409229 / Materialnummer: 11718320 / Gamla materialnummer: 52922001EU

Säkring i A	50
<b>Mått och vikt torktumlare</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1400
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	1162
Ytermått, brutt höjd i mm	1526
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	1254
Nettovikt i kg	198,9
Bruttovikt i kg	213
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2275
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	62 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	2,60
<b>Utrustning</b>	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	16
Insatsdräkter [antal]	3
Insatsytterjackor [antal]	5
Syntettäcken [antal]	2
Syntetkuddar [antal]	3
Duntäcken [antal]	2
Dunkuddar [antal]	4
Torkdukar, 22 g [antal]	364
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	84
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	73
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	133
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	94
Sommartäcken för hästar [antal]	3
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•

PDR 922 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd  
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516409229 / Materialnummer: 11718320 / Gamla materialnummer: 52922001EU

UKCA

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

•