

PDR 928 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



- Trumvolym 500.00 l, tvättmängd 20.0 kg – 28.0 kg
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Högsta energieffektivitet tack vare Air Recycling
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516409236 / Materialnummer: 11718330 / Gamla materialnummer: 52928001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	20,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	28,0
Trumvolym i liter	500,00
Torksysteem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	27,20
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,51
Programkörningstid i min.	24
Livslängd i torkcykler	40000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	27,00
Total anslutningseffekt i kW	28,20
Säkring i A	50

PDR 928 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516409236 / Materialnummer: 11718330 / Gamla materialnummer: 52928001EU

Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	1640
Ytermått, nettobredd i mm	1206
Ytermått, nettodjup i mm	1019
Ytermått, bruttohöjd i mm	1766
Ytermått, bruttbredd i mm	1390
Ytermått, bruttdjup i mm	1108
Nettovikt i kg	243,3
Bruttovikt i kg	258
Maximal golvbelastning i N/m ²	2799
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	58 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,30
Utrustning	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	12
Insatsdräkter [antal]	3
Insatsytterjackor [antal]	5
Syntettäcken [antal]	2
Syntetkuddar [antal]	3
Duntäcken [antal]	2
Dunkuddar [antal]	5
Torkdukar, 22 g [antal]	545
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	105
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	91
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	167
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	118
Sommartäcken för hästar [antal]	3
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 928 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516409236 / Materialnummer: 11718330 / Gamla materialnummer: 52928001EU

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG •