

PDR 528 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med restfuktighetsstyrning M Select ROP för perfekta torkresultat.



- Trumvolym 500.00 l, tvättmängd 20.0 kg – 28.0 kg
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Högsta energieffektivitet tack vare Air Recycling
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516409243 / Materialnummer: 11718340 / Gamla materialnummer: 52528001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	20,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	28,0
Trumvolym i liter	500,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	25,80
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,49
Programkörvid i min.	25
Livslängd i torkcykler	40000
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Select Benchmark
Programmeringsmöjlighet	Def. inställning parameter
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	27,00
Total anslutningseffekt i kW	28,20
Säkring i A	50
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ
Värmeeffekt i kW	27,00
Total anslutningseffekt i kW	28,20
Säkring i A	50

PDR 528 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med restfuktighetsstyrning M Select ROP för perfekta torkresultat.



EAN: 4002516409243 / Materialnummer: 11718340 / Gamla materialnummer: 52528001EU

Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	1640
Ytermått, nettobredd i mm	1206
Ytermått, nettodjup i mm	1019
Ytermått, bruttohöjd i mm	1766
Ytermått, bruttbredd i mm	1390
Ytermått, bruttdjup i mm	1108
Nettovikt i kg	243,3
Bruttovikt i kg	258
Maximal golvbelastning i N/m ²	2799
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	58 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,30
Utrustning	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softflitrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•