

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professionell värmepumpstumlare inkl. kraftfull värmepump APDR 902 med lägsta energiförbrukning, utan komplicerad frånluftsinstallation.



- Trumvolym 400.00 l, tvättmängd 16.0 kg – 22.0 kg
- Enstånående tvättkonsamhet – skontrumma
- Automatisk värmeväxlarrengöring med StreamClean-funktion
- 60 % mindre energiförbrukning än frånluftstumlare*
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning
- Bilden visar torktumlare med värmepumpsmodul (beställs separat)

* Värmepumpstumlare har upp till 60 % mindre energiförbrukning än elektriskt uppvärmda frånluftstumlare.

EAN: 4002516409311 / Materialnummer: 11718440 / Gamla materialnummer: 52922021EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	16,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	22,0
Trumvolym i liter	400,00
Torksystem	Värmepump
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektoppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	12,60
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,21
Programkörningstid i min.	42
Livslängd i torkcykler	40000
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	Värmepump med CleanStream
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	0,00

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professionell värmepumpstumlare inkl. kraftfull värmepump APDR 902 med lägsta energiförbrukning, utan komplicerad frånluftsinstallation.



EAN: 4002516409311 / Materialnummer: 11718440 / Gamla materialnummer: 52922021EU

Värmeeffekt värmepump i kW	16,00
Total anslutningseffekt i kW	6,00
Säkring i A	16
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	1400
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	1164
Ytermått, brutt höjd i mm	1526
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	1254
Nettovikt i kg	180,2
Bruttovikt i kg	195
Maximal golvbelastning i N/m ²	2092
Mått/vikt för värmepumpsmodul	
Ytermått, nettohöjd i mm	1370
Ytermått, nettobredd i mm	906
Ytermått, nettodjup i mm	426
Ytermått, brutt höjd i mm	1530
Nettovikt i kg	184,4
Ytermått, bruttbredd i mm	1000
Ytermått, bruttdjup i mm	800
Bruttovikt i kg	217,0
Maximal golvbelastning i N/m ²	1809
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	53 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	4,70
Utrustning	
StreamClean (värmväxlarrengöring)	•
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Köldmedium	R450a
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO ₂	605
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO ₂	2299
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	16
Insatsdräkter [antal]	3
Insatsytterjackor [antal]	5

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professionell värmepumpstumlare inkl. kraftfull värmepump APDR 902 med lägsta energiförbrukning, utan komplicerad frånluftsinstallation.



EAN: 4002516409311 / Materialnummer: 11718440 / Gamla materialnummer: 52922021EU

Syntettäcken [antal]	2
Syntetkuddar [antal]	3
Duntäcken [antal]	2
Dunkuddar [antal]	4
Torkdukar, 22 g [antal]	364
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	84
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	73
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	133
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	94
Sommartäcken för hästar [antal]	3
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•