

## PWM 508 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil och målgruppsspecifika program. Prestanda 8.0 kg i 49 min .



- Trumvolym 73 l, tvättmängd 8.0 kg
- 22 % mindre vatten- och 28 % mindre energiförbrukning\*
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Språkneutral panel med programväljare – M Select
- Grundlig rengöring genom proffstvättprogram

\* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

EAN: 4002516424741 / Materialnummer: 11736020 / Gamla materialnummer: 51508252S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	73
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma med perforerad trumbakvägg	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektoppgifter	
Beprövad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,40
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,13
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,00
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	51,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,05
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	59
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	48,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,50
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	45
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1600
g-faktor	704
Testade drifttimmar	30000
Styrning	
Typ av styrning	M Select
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	24

## PWM 508 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil och målgruppsspecifika program. Prestanda 8.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516424741 / Materialnummer: 11736020 / Gamla materialnummer: 51508252S

Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
CapDosing	•
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	4,60
Total anslutningseffekt i kW	4,80
Säkring i A	10
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	714
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttdjup i mm	768
Nettovikt i kg	103,0
Bruttovikt i kg	107
Maximal golvbelastning i N	2820
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
<b>Utrustning</b>	
3-dimensionell obalansövervakning	•
Proffsstötdämpare	•
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
Desinfektionstvätt	•
EcoSpeed	•
Skrynkelförminskning	•
Effektiv trumvalksteknik	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Trumbelysning LED, klass 1	•
Kommunikationsöppning	•
Lägga i tvätt i efterhand	•

## PWM 508 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil och målgruppsspecifika program. Prestanda 8.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516424741 / Materialnummer: 11736020 / Gamla materialnummer: 51508252S

Tillbehör till alla produkter

•

### Effektivitet och hållbarhet

Återvinningsandel i %

95

### Anslutningsmöjligheter

Betal-/bokningssystem (tillval)

•

Optiskt gränssnitt för service

•

Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)

•

LAN/Wifi-modul (tillval)

•

WiFiConn@ct

•

### Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

VDE-EMV

•

VDE

•

Skydd mot vattenstänk IP X4

•

WEEE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•