

## PRI 210 [EL STW AB]

Varmmangel, el

med modern styrning och flexibel användarhöjd.



- Prestanda 30.0 kg/h\*, valsdiameter 210 mm, arbetsbredd 1000 mm
- Optimal ergonomi – höjddjusterbar och med sockel som tillval
- Modern styrning – touchdisplay
- Snabbval för de viktigaste inställningarna – favoritprogram
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula

\* Vid en restfuktighet på 15 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /  
Gamla materialnummer: 53210004EU

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Inmatning av tvätt på framsidan- och utmatning
Uppställning i nivå med vägg möjlig	•
Inriktning	Professional
Hölje	Järngrå
Valsdiameter i mm	210
Arbetsbredd i mm	1000
Material mangelsula	Aluminium
Valsbeklädnad	Elastisk stålull
Mangelduk	Nålfiltduk av aramid
<b>Användning</b>	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för användning off-shore	•
Lämplig för marin verksamhet	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för privat hushåll	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Max mangleffekt vid 15 % restfukt i kg/h	30,0
Testade drifttimmar	20000
<b>Styrellektronik</b>	
Typ av styrning	Touchdisplay
Touchdisplay (tillval)	Touch-Display PRI
Programinställning	Inställning definierade programparametrar
Lägsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	1,5
Högsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	4,0
Inställbar temperatur	Nivålös
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50-60HZ
Värmeeffekt el i kW	4,50
Total anslutningseffekt i kW	5,00
Säkring i A	16
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, höjd i mm	1032
Ytermått, bredd i mm	1579
Ytermått, djup i mm	476
Ytermått, bruttohöjd i mm	1374
Ytermått, bruttbredd i mm	1763
Ytermått, bruttodjup i mm	660
Nettovikt i kg	122
Bruttovikt i kg	136
Maximal golvbelastning i N	1220

## PRI 210 [EL STW AB]

Varmmangel, el

med modern styrning och flexibel användarhöjd.



EAN: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /

Gamla materialnummer: 53210004EU

<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	4,50
<b>Utrustning</b>	
Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist	•
Fotreglage FlexControl	•
Upphångningsstång	•
Matarbord	•
Avstrykarfingrar	•
Tvättlåda (tillval)	•
Tvättåterföring	•
Favoritprogram	•
Avkänning inmatningsfel	•
Luftfjädring	•
Pausfunktion	•
Högt anliggningsstryck	•
Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan	•
Socket (tillval)	•
Möjlighet att mangla sittande	•
Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	98
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Toppeffektsbrytare / energiövervakning	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Skydd mot vattenstänk IPX0	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•