


## PRI 214 [EL STW]

Varmmangel, el  
med fläkt, modern styrning och flexibel användarhöjd.



- Prestanda 33.0 kg/h\*, valsdiаметer 210 mm, arbetsbredd 1400 mm
- Optimal ergonomi – höjjusterbar och med sockel som tillval
- Modern styrning – touchdisplay
- Snabbval för de viktigaste inställningarna – favoritprogram
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula

\* Vid en restfuktighet på 25 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516422877 / Materialnummer: 11744550 / Gamla materialnummer: 53214004EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Inmatning av tvätt på framsidan- och utmatning
Uppställning i nivå med vägg möjlig	•
Inriktning	Professional
Hölje	Järngrå
Valsdiаметer i mm	210
Arbetsbredd i mm	1400
Material mangelsula	Aluminium
Valsbeklädnad	Elastisk stålull
Mangelduk	Nålfiltduk av aramid
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för användning off-shore	•
Lämplig för marin verksamhet	•
Lämplig för campingplatser	•
Effektuppgifter	
Max mangleffekt vid 25 % restfukt i kg/h	33,0
Testade drifttimmar	20000
Styreelektronik	
Typ av styrning	Touchdisplay
Touchdisplay (tillval)	Touch-Display PRI
Programinställning	Inställning definierade programparametrar
Lägsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	1,5
Högsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	4,0
Inställbar temperatur	Nivålös
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50-60HZ
Värmeeffekt el i kW	6,50
Total anslutningseffekt i kW	7,00
Säkring i A	16
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	1032
Ytermått, bredd i mm	1979
Ytermått, djup i mm	650
Ytermått, brutt höjd i mm	1374
Ytermått, bruttbredd i mm	2163
Ytermått, bruttdjup i mm	660
Nettovikt i kg	140
Bruttovikt i kg	155
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1400
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	6,50

## PRI 214 [EL STW]

Varmmangel, el  
med fläkt, modern styrning och flexibel användarhöjd.



EAN: 4002516422877 / Materialnummer: 11744550 / Gamla materialnummer: 53214004EU

### Utrustning

Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist	•
Fotreglage FlexControl	•
Matarbord	•
Avstrykarfingrar	•
Tvättlåda	•
Tvättåterföring	•
Favoritprogram	•
Avkänning inmatningsfel	•
Luftjädring	•
Pausfunktion	•
Högt anliggningsstryck	•
Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan	•
Socket (tillval)	•
Möjlighet att mangla sittande	•
Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans	•
Tillbehör till alla produkter	•

### Anslutningsmöjligheter

Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Toppeffektsbrytare/energiövervakning	•

### Normer/kontr.märkning/certif.

VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Skydd mot vattenstänk IPX0	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•