


## PRI 217 [EL STW FLT]

Varmmangel, el

med de modernaste kontrollerna, stålullslindning och flexibel tvättstyrning.



- Prestanda 60.0 kg/h\*, valsdiometer 250 mm, arbetsbredd 1660 mm
- Problemfri omställning – flexibel tvättåterföring
- Optimal ergonomi – höjjusterbar och med sockel som tillval
- Modern styrning – touchdisplay
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula

\* Vid en restfuktighet på 25 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516423034 / Materialnummer: 11744750 / Gamla materialnummer: 53217010EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Inmatning av tvätt på framsidan, utmatning på baksidan
Uppställning i nivå med vägg möjlig	•
Inriktning	Professional
Hölje	Järngrå
Valsdiometer i mm	250
Arbetsbredd i mm	1660
Material mangelsula	Aluminium
Valsbeklädnad	Elastisk stålull
Mangelduk	Nålfiltduk av aramid
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för användning off-shore	•
Lämplig för marin verksamhet	•
Lämplig för campingplatser	•
Effekttuppgifter	
Max mangleffekt vid 25 % restfukt i kg/h	60,0
Testade drifttimmar	20000
Styrellektronik	
Typ av styrning	Touchdisplay
Touchdisplay (tillval)	Touch-Display PRI
Programinställning	Inställning definierade programparametrar
Lägst mangelhastighet, reglerbar i m/min.	1,5
Högst mangelhastighet, reglerbar i m/min.	4,5
Inställbar temperatur	Nivälös
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50-60HZ
Värmeeffekt el i kW	11,00
Total anslutningseffekt i kW	11,60
Säkring i A	25
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	1110
Ytermått, bredd i mm	2238
Ytermått, djup i mm	650
Ytermått, bruttohöjd i mm	1414
Ytermått, bruttbredd i mm	2400
Ytermått, bruttdjup i mm	860
Nettovikt i kg	189
Bruttovikt i kg	214
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1890
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa

## PRI 217 [EL STW FLT]

Varmmangel, el

med de modernaste kontrollerna, stålullslindning och flexibel tvättstyrning.



EAN: 4002516423034 / Materialnummer: 11744750 / Gamla materialnummer: 53217010EU

Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	11,00
<b>Utrustning</b>	
Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist	•
Fotreglage FlexControl	•
Matarbord	•
Avstrykarfingrar	•
Tvättlåda	•
Flexibel tvättutmatning	•
Favoritprogram	•
Avkänning inmatningsfel	•
Luftjädring	•
Pausfunktion	•
Högt anliggningsstryck	•
Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan	•
Socket (tillval)	•
Möjlighet att mangla sittande	•
Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Toppeffektsbrytare/energiövervakning	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Skydd mot vattenstänk IPX0	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•