


APCL 063

Klädhängare

med 4 styrrullar, helgummerade, fastställbara.



- Stålkonstruktionen går att demontera helt och hållet
- Förkromad bärstång

EAN: 4002516423829 / Materialnummer: 11747750 /

Gamla materialnummer: 59590063EU

Produkttillhörighet

Tvättmaskiner

•

Torktumlare

•

Manglar

•

Stryksystem

•

Maskin-/utrustningstillhörigh.

HM 16-80

•

HM 16-83

•

PM 1210

•

PM 1214

•

PM 1217

•

PM 1318

•

PM 1418

•

PM 1421

•

PRI 318

•

PRI 418

•

PRI 210

•

PRI 214

•

PRI 217

•

D 500-1750

•

D 500-2000

•

D 500-2200

•

D 500-2500

•

D 500-3000

•

D 500-3300

•

D 600-1750

•

D 600-2000

•

D 600-2200

•

D 600-2500

•

D 600-3000

•

D 600-3300

•

D 800-1300

•

D 800-1750

•

D 800-2000

•

D 800-2200

•

D 800-2500

•

D 800-3000

•

D 800-3300

•

M 500-1750

•

M 500-2000

•

M 500-2200

•

M 500-2500

•

M 500-3000

•

M 500-3300

•

PM 1621

•

PM 1625

•

PM 1630

•


PM 1635

•

APCL 063

Klädhängare

med 4 styrrullar, helgummerade, fastställbara.



EAN: 4002516423829 / Materialnummer: 11747750 /

Gamla materialnummer: 59590063EU

PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•

APCL 063

Klädhängare

med 4 styrrullar, helgummerade, fastställbara.

EAN: 4002516423829 / Materialnummer: 11747750 /

Gamla materialnummer: 59590063EU

PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APCL 063

Klädhängare

med 4 styrrullar, helgummerade, fastställbara.

EAN: 4002516423829 / Materialnummer: 11747750 /


Gamla materialnummer: 59590063EU

PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Produktkategori	
Förvarings-/transportsystem	•
Produktegenskaper	
Elanslutning	OHNE
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1600
Ytermått, nettobredd i mm	1500
Ytermått, nettodjup i mm	620
Ytermått, brutthöjd i mm	1600
Ytermått, bruttbredd i mm	1500
Ytermått, bruttdjup i mm	620

APCL 063

Klädhängare

med 4 styrrullar, helgummerade, fastställbara.



EAN: 4002516423829 / Materialnummer: 11747750 /

Gamla materialnummer: 59590063EU

Nettovikt [kg]

10,00

Bruttovikt i kg

10,00