

APCL 058

Chassi

med 4 styrrullar, lämplig för tvättbehållare 45 l.



EAN: 4002516430940 / Materialnummer: 11772080 /

Gamla materialnummer: 59590058EU

| Produkttillhörighet            |   |
|--------------------------------|---|
| Tvättmaskiner                  | • |
| Torktumlare                    | • |
| Manglar                        | • |
| Maskin-/utrustningstillhörigh. |   |
| HM 16-80                       | • |
| HM 16-83                       | • |
| PM 1210                        | • |
| PM 1214                        | • |
| PM 1217                        | • |
| PM 1318                        | • |
| PM 1418                        | • |
| PM 1421                        | • |
| PRI 318                        | • |
| PRI 418                        | • |
| PRI 210                        | • |
| PRI 214                        | • |
| PRI 217                        | • |
| D 500-1750                     | • |
| D 500-2000                     | • |
| D 500-2200                     | • |
| D 500-2500                     | • |
| D 500-3000                     | • |
| D 500-3300                     | • |
| D 600-1750                     | • |
| D 600-2000                     | • |
| D 600-2200                     | • |
| D 600-2500                     | • |
| D 600-3000                     | • |
| D 600-3300                     | • |
| D 800-1300                     | • |
| D 800-1750                     | • |
| D 800-2000                     | • |
| D 800-2200                     | • |
| D 800-2500                     | • |
| D 800-3000                     | • |
| D 800-3300                     | • |
| M 500-1750                     | • |
| M 500-2000                     | • |
| M 500-2200                     | • |
| M 500-2500                     | • |
| M 500-3000                     | • |
| M 500-3300                     | • |
| PM 1621                        | • |
| PM 1625                        | • |
| PM 1630                        | • |
| PM 1635                        | • |
| PM 1825                        | • |

APCL 058

Chassi

med 4 styrrullar, lämplig för tvättbehållare 45 l.



EAN: 4002516430940 / Materialnummer: 11772080 /  
Gamla materialnummer: 59590058EU

|             |   |
|-------------|---|
| PM 1830     | • |
| PM 1835     | • |
| PT 5135 C   | • |
| PT 5136     | • |
| PT 5137 WP  | • |
| PT 5140 WP  | • |
| PT 5141 WP  | • |
| PT 5145 C   | • |
| PT 5155 C   | • |
| PT 5156     | • |
| PT 5157 WP  | • |
| PT 5186     | • |
| PT 7186     | • |
| PT 7188     | • |
| PT 7135 C   | • |
| PT 7136     | • |
| PT 7137 WP  | • |
| PT 7138     | • |
| PT 8203     | • |
| PT 8251     | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253     | • |
| PT 8257     | • |
| PT 8257 WP  | • |
| PT 8301     | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303     | • |
| PT 8331     | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333     | • |
| PT 8333 HW  | • |
| PT 8337     | • |
| PT 8337 HW  | • |
| PT 8337 WP  | • |
| PT 8401     | • |
| PT 8403     | • |
| PT 8403 HW  | • |
| PT 8407     | • |
| PT 8407 HW  | • |
| PT 8503     | • |
| PT 8503 HW  | • |
| PT 8507     | • |
| PT 8507 HW  | • |
| PT 8803     | • |
| PT 8803 HW  | • |
| PT 8807     | • |
| PT 8807 HW  | • |
| PT 9136     | • |

APCL 058

Chassi

med 4 styrrullar, lämplig för tvättbehållare 45 l.

EAN: 4002516430940 / Materialnummer: 11772080 /

Gamla materialnummer: 59590058EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |
| PW 5064             | • |
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |
| PWM 907             | • |

APCL 058

Chassi

med 4 styrrullar, lämplig för tvättbehållare 45 l.



EAN: 4002516430940 / Materialnummer: 11772080 /

Gamla materialnummer: 59590058EU

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| PWM 908                     | •                            |
| PW 200 Profi@Work           | •                            |
| PT 200 Profi@Work           | •                            |
| PDR 300 SmartBiz            | •                            |
| PWM 300 SmartBiz            | •                            |
| PDR 500-08                  | •                            |
| PDR 507                     | •                            |
| PDR 900-08                  | •                            |
| PDR 908                     | •                            |
| PWM 511                     | •                            |
| PWM 909                     | •                            |
| PWM 514                     | •                            |
| PWM 520                     | •                            |
| PWM 912                     | •                            |
| PWM 916                     | •                            |
| PWM 920                     | •                            |
| PWM 927                     | •                            |
| PWM 935                     | •                            |
| PDW 909                     | •                            |
| PDR 510                     | •                            |
| PDR 511                     | •                            |
| PDR 910                     | •                            |
| PDR 514                     | •                            |
| PDR 516                     | •                            |
| PDR 914                     | •                            |
| PDR 518                     | •                            |
| PDR 918                     | •                            |
| PDR 522                     | •                            |
| PDR 922                     | •                            |
| PDR 528                     | •                            |
| PDR 928                     | •                            |
| PDR 544                     | •                            |
| PDR 944                     | •                            |
| PIB 100                     | •                            |
| <b>Produktkategori</b>      |                              |
| Förvarings-/transportsystem | •                            |
| <b>Produktegenskaper</b>    |                              |
| Elanslutning                | OHNE                         |
| Material                    | Stålblåt, förz., pulverlack. |
| Färg                        | Järngrå                      |
| <b>Mått och vikt</b>        |                              |
| Ytermått, nettohöjd i mm    | 292                          |
| Ytermått, nettobredd i mm   | 550                          |
| Ytermått, nettodjup i mm    | 360                          |
| Ytermått, brutt höjd i mm   | 340                          |
| Ytermått, bruttbredd i mm   | 560                          |
| Ytermått, bruttdjup i mm    | 370                          |
| Nettovikt [kg]              | 7,50                         |
| Bruttovikt i kg             | 7,50                         |

APCL 058

Chassi

med 4 styrrullar, lämplig för tvättbehållare 45 l.