

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

och tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



- Trumvolym 100 l, tvättmängd 11.0 kg
- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 50 %\*, g-faktor370
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

\* Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Gamla materialnummer: 51511010EU

| Konstruktion och utförande  |                           |
|---|---------------------------|
| Konstruktion  | Frontmatade tvättmaskiner |
| Inriktning  | Professional              |
| Front   | Järngrå                   |
| Manöverpanelsfärg   | Rostfritt stål            |
| Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg                          | 11,0                      |
| Fyllnadsförhållande   | 1:9                       |
| Kapacitet i kg  | 11,0                      |
| Trumvolym i liter   | 100                       |
| Lucköppning [Ø] i mm  | 370                       |
| Lucköppningsvinkel i grader   | 180                       |
| Luckupphängning   | höger                     |
| Automatisk låsning av luckan  | •                         |
| Underhållsfri synkronmotor  | •                         |
| Skontrumma  | •                         |
| Användning  |                           |
| Lämplig för fastighetsadministration  | •                         |
| Effektuppgifter   |                           |
| Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning                          | 7,10                      |
| Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning                        | 0,12                      |
| Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning                          | 6,90                      |
| Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg                  | 0,03                      |
| Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning                                      | 78,4                      |
| Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter | 124,6                     |
| Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning                                    | 1,37                      |
| Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh   | 1,61                      |
| Programtid i min. vid kallvattenanslutning  | 54                        |
| Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning                                      | 75,7                      |
| Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter | 124,4                     |
| Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning                                    | 0,32                      |
| Programtid i min. vid varmvattenanslutning  | 49                        |
| Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.         | 57                        |
| Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.         | 45                        |
| Restfuktighet vid kallsköljning i %   | 54                        |
| Restfuktighet vid varmsköljning i %   | 50                        |
| Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %  | 25                        |
| Centrifugeringsvarvtal i varv/min.  | 1100                      |
| g-faktor  | 370                       |
| Testade drifttimmar   | 30000                     |
| Styrellektronik   |                           |
| Typ av styrning   | M Touch Pro               |
| Programmeringsmöjlighet   | Programmerbar             |
| Max senare start i timmar   | Fritt valbart             |
| Resttidsindikering  | •                         |
| Visning av programförlopp   | •                         |

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

och tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Gamla materialnummer: 51511010EU

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Inställbara displayspråk                                    | •                              |
| <b>Grund-/målgruppsanp. program</b>                         |                                |
| Grundprogram  | •                              |
| Program för hotell och restaurang                           | •                              |
| Program för äldreboenden och vårdhem                        | •                              |
| Program för fastighetsadministration                        | •                              |
| Program för självbetjäningstvätterier                       | •                              |
| Program för bostäder och lägenhetsbyggnation                | •                              |
| Program för textilrengöring                                 | •                              |
| Program för tvätterier och mangelstugor                     | •                              |
| Program för hantverksföretag                                | •                              |
| Program för brandkår och räddningstjänst                    | •                              |
| Program för stuterier/hästgårdar/ridstall                   | •                              |
| Program för universitet, förskolor och skolor               | •                              |
| Program för sjukhus   | •                              |
| Program för snabbmatsrestauranger                           | •                              |
| Program för campingplatser                                  | •                              |
| Program för idrottsföreningar                               | •                              |
| Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar             | •                              |
| Program för privathushåll                                   | •                              |
| Program för läkar- och tandläkarmottagningar                | •                              |
| <b>Dosering</b>   |                                |
| Tvättmedelsbehållare  | 3 fack                         |
| Flexibel doseringsadapter (tillval)                         | •                              |
| Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal] | 6                              |
| Nivåsensor  | •                              |
| <b>Standard elanslutning</b>                                |                                |
| Uppvärmningstyp   | EI                             |
| Elanslutning  | 3N AC 400V 50/60HZ             |
| Värmeeffekt i kW  | 7,95                           |
| Total anslutningseffekt i kW                                | 8,20                           |
| Säkring i A   | 16                             |
| <b>Vattenanslutning/-avlopp</b>                             |                                |
| Kallvatten [antal]  | 1 x 1/2" med 3/4" förskruvning |
| Varmvatten [antal]  | 1 x 1/2" med 3/4" förskruvning |
| Bruksvatten (alternativ) [antal]                            | 1 x 1/2" med 3/4" förskruvning |
| Avloppsventil   | DN 70                          |
| <b>Mått och vikt</b>  |                                |
| Ytermått, nettohöjd i mm                                    | 1020                           |
| Ytermått, nettobredd i mm                                   | 700                            |
| Ytermått, nettodjup i mm                                    | 845                            |
| Ytermått, bruttohöjd i mm                                   | 1214                           |
| Ytermått, bruttbredd i mm                                   | 750                            |
| Ytermått, bruttodjup i mm                                   | 917                            |
| Nettovikt i kg  | 148,0                          |
| Bruttovikt i kg   | 161                            |
| Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>                   | 2577                           |

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

och tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Gamla materialnummer: 51511010EU

| <b>Emissionsvärden</b>                                |                    |
|---|--------------------|
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen                       | 61 dB(A) re 20 µPa |
| Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h                | 2,80               |
| <b>Utrustning</b>                                     |                    |
| Patenterad för-avvattning                             | •                  |
| Dukbehandling   | •                  |
| 3-dimensionell obalansövervakning                     | •                  |
| Profvsstötdämpare                                     | •                  |
| Desinfektionstvätt                                    | •                  |
| Temperaturövervakning                                 | •                  |
| Specialvärmeelement                                   | •                  |
| Mängdautomatik+                                       | •                  |
| Flödesräknare   | •                  |
| Lägga i tvätt i efterhand                             | •                  |
| Programval via färgram                                | •                  |
| Tillbehör till alla produkter                         | •                  |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                    |                    |
| Återvinningsandel i %                                 | 91                 |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>                         |                    |
| Betal-/bokningssystem (tillval)                       | •                  |
| Optiskt gränssnitt för service                        | •                  |
| Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)        | •                  |
| LAN   | •                  |
| Wifi  | •                  |
| Connector Box   | •                  |
| <b>Kapacitet</b>                                      |                    |
| Torkdukar, 22 g [antal]                               | 255                |
| Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]                   | 46                 |
| Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]                   | 40                 |
| Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]               | 73                 |
| Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]               | 52                 |
| Moppar, Office, 100 g [antal]                         | 70                 |
| Moppar, Stairway, 150 g [antal]                       | 45                 |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>                  |                    |
| CE  | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| VDE   | •                  |
| Skydd mot vattenstänk IP X4                           | •                  |
| WEEE  | •                  |
| Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG | •                  |