

## PWM 909 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



- Trumvolym 80 l, tvättmängd 9.0 kg
- 18 % mindre vatten- och 45 % mindre energiförbrukning\*
- Optimal användning tack vare touchdisplay i färg M Touch Pro Plus
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 44 %\*\*, g-faktor 518
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

\* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

\*\* Restfuktoppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Gamla materialnummer: 51909001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	9,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Trumvolym i liter	80
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprövad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,30
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,13
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,60
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,03
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	56,2
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,20
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	59,3
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,23
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	45

## PWM 909 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Gamla materialnummer: 51909001EU

Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	49,7
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	0,82
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	34
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	52,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,14
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	32
Restfuktighet vid kallsköljning i %	47
Restfuktighet vid varmsköljning i %	44
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1300
g-faktor	518
Testade drifttimmar	30000
<b>Styreelektronik</b>	
Typ av styrning	M Touch Pro Plus
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Grund-/målgruppsanp. program</b>	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för självbetjäningstvätterier	•
Program för bostäder och lägenhetsbyggnation	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•
Program för sjukhus	•
Program för snabbmatsrestauranger	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Program för privathushåll	•
Program för läkar- och tandläkarmottagningar	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI

## PWM 909 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.

EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Gamla materialnummer: 51909001EU

Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	7,95
Total anslutningseffekt i kW	8,20
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Bruksvatten (alternativ) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	730
Ytermått, bruttohöjd i mm	1214
Ytermått, bruttbredd i mm	750
Ytermått, bruttdjup i mm	817
Nettovikt i kg	140,0
Bruttovikt i kg	152
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	65 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	2,30
<b>Utrustning</b>	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
EcoSpeed	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	95
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	13
Insatshjälm [antal]	2
Insatsdräkter [antal]	1

PWM 909 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 / Gamla materialnummer: 51909001EU

Insatytterjackor [antal]	2
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Torkdukar, 22 g [antal]	204
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	42
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	33
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	66
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	43
Moppar, Office, 100 g [antal]	55
Moppar, Stairway, 150 g [antal]	35
Sommartäcken för hästar [antal]	2
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•