

## G 7110 SCU AutoDos

Underbyggda diskmaskiner

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Lätt kommunikation med produkten – Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose



EAN: 4002516437024 / Materialnummer: 11781190 /  
Gamla materialnummer: 21711037NER

<b>Konstruktion</b>	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
<b>Design</b>	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Val av displayspråk	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,64
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	64
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,40
ECO-programmets tid i minuter	199
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Diskprogram</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Extra tyst 40 dB(A)	•
Maskinrengöring	•

## G 7110 SCU AutoDos

Underbyggda diskmaskiner

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516437024 / Materialnummer: 11781190 /

Gamla materialnummer: 21711037NER

<b>Diskalternativ</b>	
AutoDos	•
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
<b>Korgutformning</b>	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ComfortPlus
Antal standardkuvert	14
<b>Säkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Barnsäkring	•
<b>Tekniska data</b>	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,5
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Medföljande tillbehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Värdekupong för 6 x PowerDisk	•

G 7110 SCU AutoDos  
Underbyggda diskmaskiner  
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)