

## Triflex HX2 Racer

### Sladdlös dammsugare

### Triflex HX2 Racer med bred elektroborste och automatisk golvavkänning



- Hygiene Lifetime-filtrer med >99,99 %\* upptagning av dammpartiklar
- Vår kraftfullaste dammsugare\*\*
- Patenterad\*\*\* 3i1-design för en mångsidig rengöring
- Två VARTA litiumjonbatterier f. upp till 60 min drifttid vardera\*\*\*\*

\* IEC 62885-4

\*\* Rengöringseffekt jämfört med en Miele dammsugare Complete C3 (SGEF3) med turboborste STB 305-3 (dammupptagning från matta och hårt golv med springor, fiberupptagning från matta). Enligt IEC62885-2.

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* Gäller för sugeffekt 1 utan ansluten elektroborste Multi Floor XXL

EAN: 4002516445937 / Materialnummer: 11806040 /  
Gamla materialnummer: 41OUL532EU1

<b>Konstruktion</b>	
Sladdlös dammsugare	•
Produktnamn	Triflex HX2
Produkttyp	SOUL5
Färg på produkten	Lotusvit
<b>Rengöring</b>	
Vortex-teknik	•
Elektroborste Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk sugeffektsreglering	3-steps skjutreglage
Utbytbart litiumjonbatteri	•
3i1-funktion	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Märkeffekt in W	192
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	Hygiene Lifetime-filtrer
Volym dammbehållare i liter	0,5
<b>Tekniska data</b>	
Batterityp	Litiumjon
Nominell batterikapacitet i mAh	2500
Ljudnivå i dB	77,0
Bredd i mm	260
Höjd i mm	1297
Vikt, kg	3,6
Volt	25,2
Drifttid MIN-läge PowerUnit solo	2 x 60
Drifttid MIN-läge med ertillbehör	2 x 30
Drifttid MAX-läge med ertillbehör	2 x 14
Ytkapacitet i m <sup>2</sup>	2 x 125
Laddningstid i min.	240
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Tillbehör, tre delar	integrerad vägghållare
Fogmunstycke	•
Sugborste plastborstar	•
Möbelmunstycke XXL SPD 20	•
Elektroborste Electro Compact SEB 23	•
Elektroborste Multi Floor XXL SEB 430	•
Rengöringsborste	Nej
Vägghållare	•
Nätdel	•
Extrabatteri	•
Carpet Care Tool	•