

## PAC 1045 Miele AirControl Luftrenare

för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m<sup>2</sup>.



- Maximal lutteffekt till 740 m<sup>3</sup>/h
- Högsta säkerhet med 5-delat filtersystem inklusive HEPA H14
- Miele ThermoControl – termisk inaktivering av relevanta patogener
- Visning av luftbehovet genom integrerad CO<sub>2</sub>-sensor
- Automatikprogram till exempel för förinställning av drifttider
- Mer info om luftrenaren AirControl finns här: <https://www.miele.de/aircontrol>

EAN: 4002516446354 / Materialnummer: 11808770 / Gamla materialnummer: 55104500D

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Fristående modell
Inriktning	Professional
Färg på produkten	Svart/vit
Optimal luftstyrning	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för äldreboende och vårdhem	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för laboratorier	•
Lämplig för restaurang/bar	•
Lämplig för snabbmatsrestaurang	•
Lämplig för hotell	•
Lämplig för pensionat	•
Lämplig för gemensamma matsalar	•
Lämplig för förskolan	•
Lämplig för universitet och skolor	•
Lämplig för kontor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för butikshandel	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för privat hushåll	•
<b>Effektoppgifter</b>	
Minsta lutteffekt i m <sup>3</sup> /h	90
Maximal lutteffekt i m <sup>3</sup> /h	740
Nominellt flöde	740
Maximalt rekommenderad rumstorlek i m <sup>2</sup>	45
5-stegsfiltrering	•
Permanent drift möjlig	•
<b>Användningsområden</b>	
Filtrering av aerosoler	•
Filtrering av relevanta patogener (virus, bakterier, svamp)	•
Filtrering av grov- och findamm	•
Filtrering av (tobaks-)rök	•
Filtrering av VOC:er	•
Filtrering av oönskad lukt	•
Filtrering av pollen och allergener	•
<b>Styrning</b>	
Typ av styrning	Elektronisk styrning
Programval	Filmknappsats
LCD-display med datum och tid	•
Kontrollindikering för byte av huvudfilter	•
Indikering av rumstemperatur	•
CO <sub>2</sub> -indikering	•
Visning av fläkteffekten	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Elanslutning	1N AC 230V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	1,30

## PAC 1045 Miele AirControl Luftrenare

för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m<sup>2</sup>.




EAN: 4002516446354 / Materialnummer: 11808770 / Gamla materialnummer: 55104500D

Total anslutningseffekt i kW	1,35
Säkring i A	16
Total strömförbrukning i A	5,90
Leverans med kontakt	•
Nätanslutningens längd i m	3,19
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1270
Ytermått, nettobredd i mm	500
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, bruttohöjd i mm	1280,00
Ytermått, bruttbredd i mm	520,00
Ytermått, bruttdjup i mm	540,00
Nettovikt i kg	77,00
Bruttovikt i kg	87,00
Maximal golvbelastning i N	760
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	<70 dB(A) re 20 µPa
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 25 % i dB(A)	27
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 50 % i dB(A)	38
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 75 % i dB(A)	47
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 100 % i dB(A)	52
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
Maximal temperatur på höljet vid filtertorkning i °C	51
<b>Program</b>	
Manuell drift	•
CO2-reglerad automatdrift	•
Tidsstyrd automatdrift	•
CO2-reglerad automatdrift med tidsstyrning	•
<b>Utrustning</b>	
Förfilter grovdamm	•
Förfilter findamm	•
HEPA-filterklass H14	•
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (enligt DIN EN 1822) i %	99,99
Maximal livslängd HEPA H14- och findammsförfilter i tim	4000
Aktivt kolfilter	•
Efterfilter	•
Miele ThermoControl	•
Ozonfri	•
CO2-sensor	•
270°-luftinsugning	•
Optimal luftfördelning	•
Steglös reglerbar lufteffekt	•
Booster fläktfunktion	•
Manipulerings säker	•
Robusta rullar	•
Tippsäker	•

PAC 1045 Miele AirControl

Luftrenare

för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 45 m<sup>2</sup>.



EAN: 4002516446354 / Materialnummer: 11808770 / Gamla materialnummer: 55104500D

Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
WEEE	•