

PAC 1080 Miele AirControl

Luftrenare

för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 80 m².



- Maximal lufteffekt till 1300 m³/h
- Miele ThermoControl – termisk inaktivering av relevanta patogener
- Visning av luftbehovet genom integrerad CO₂-sensor
- Automatikprogram till exempel för förinställning av drifttider
- Högsta säkerhet med 5-delat filtersystem inklusive HEPA H14
- Mer info om luftrenaren AirControl finns här: <https://www.miele.de/aircontrol>

EAN: 4002516446361 / Materialnummer: 11808780 / Gamla materialnummer: 55108000D

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående modell
Inriktning	Professional
Färg på produkten	Svart/vit
Optimal luftstyrning	•
Användning	
Lämplig för äldreboende och vårdhem	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för laboratorier	•
Lämplig för restaurang/bar	•
Lämplig för snabbmatsrestaurang	•
Lämplig för hotell	•
Lämplig för pensionat	•
Lämplig för gemensamma matsalar	•
Lämplig för förskolan	•
Lämplig för universitet och skolor	•
Lämplig för kontor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för butikshandel	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för privat hushåll	•
Effektoppgifter	
Minsta lufteffekt i m ³ /h	90
Maximal lufteffekt i m ³ /h	1300
Nominellt flöde	1300
Maximalt rekommenderad rumstorlek i m ²	80
5-stegsfiltrering	•
Permanent drift möjlig	•
Användningsområden	
Filtrering av aerosoler	•
Filtrering av relevanta patogener (virus, bakterier, svamp)	•
Filtrering av grov- och findamm	•
Filtrering av (tobaks-)rök	•
Filtrering av VOC:er	•
Filtrering av oönskad lukt	•
Filtrering av pollen och allergener	•
Styrning	
Typ av styrning	Elektronisk styrning
Programval	Filmknappsats
LCD-display med datum och tid	•
Kontrollindikering för byte av huvudfilter	•
Indikering av rumstemperatur	•
CO ₂ -indikering	•
Visning av fläkteffekten	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	1N AC 230V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	1,30

PAC 1080 Miele AirControl

Luftrenare

för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 80 m².



EAN: 4002516446361 / Materialnummer: 11808780 / Gamla materialnummer: 55108000D

Total anslutningseffekt i kW	1,35
Säkring i A	16
Total strömförbrukning i A	5,90
Leverans med kontakt	•
Nätanslutningens längd i m	3,19
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1270
Ytermått, nettobredd i mm	500
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, bruttonhöjd i mm	1280,00
Ytermått, bruttbredd i mm	520,00
Ytermått, bruttdjup i mm	540,00
Nettovikt i kg	77,00
Bruttovikt i kg	87,00
Maximal golvbelastning i N	760
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	<70 dB(A) re 20 µPa
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 25 % i dB(A)	30
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 50 % i dB(A)	45
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 75 % i dB(A)	56
Ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11204 vid en fläkteffekt på 100 % i dB(A)	64
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
Maximal temperatur på höljet vid filtertorkning i °C	51
Program	
Manuell drift	•
CO2-reglerad automatdrift	•
Tidsstyrd automatdrift	•
CO2-reglerad automatdrift med tidsstyrning	•
Utrustning	
Förfilter grovdamm	•
Förfilter findamm	•
HEPA-filterklass H14	•
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (enligt DIN EN 1822) i %	99,99
Maximal livslängd HEPA H14- och findammsförfilter i tim	4000
Aktivt kolfilter	•
Efterfilter	•
Miele ThermoControl	•
Ozonfri	•
CO2-sensor	•
270°-luftinsugning	•
Optimal luftfördelning	•
Steglös reglerbar lufteffekt	•
Booster fläktfunktion	•
Manipuleringssäker	•
Robusta rullar	•
Tippsäker	•

PAC 1080 Miele AirControl

Luftrenare

för reducering av luftföroreningar och aerosoler i rum upp till 80 m².



EAN: 4002516446361 / Materialnummer: 11808780 / Gamla materialnummer: 55108000D

Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
WEEE	•