

WCD030 WCS 8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1400 v/min | Skrynklereducering | CapDosing | skontrumma



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar
- Vår skontrumma säkerställer att din tvätt håller sig i gott skick



EAN: 4002516467083 / Materialnummer: 11811470 /
Gamla materialnummer: 11CD0301NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Rengöringseffekt	
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•

WCD030 WCS 8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1400 v/min | Skrynklereducering | CapDosing | skontrumma



EAN: 4002516467083 / Materialnummer: 11811470 /
Gamla materialnummer: 11CD0301NDS

Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynklereducering med ånga	•
Summer	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	80
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2

WCD030 WCS 8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1400 v/min | Skrynklereducering | CapDosing | skontrumma



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm