


PW 6163 [EL MF]

Hygientvättmaskin, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



- Trumvolym 160 l, tvättmängd 16.0 kg
- Bekväm flytande dosering & special-program för desinfektion ***
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Särskilt effektiv – låg vatten- och energiförbrukning
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 46 %***, g-faktor 400

* För optimal tillförsel av flytande medel är doseringsmodulen utrustad med en extra kallvattenanslutning.

** Den här hygientvättmaskinen har ingen inspolningslåda för tvättmedel, eftersom doseringen sker med den integrerade doseringsmodulen.

*** Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.


EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /
Gamla materialnummer: 51616309ZER

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Hygientvättmaskin
Inriktning	Professional
Front	Järngrå
Fyllnadsförhållande	1:10
Kapacitet i kg	16,0
Trumvolym i liter	160
Lucköppning [B] i mm, ren sida	352
Lucköppning [H] i mm, ren sida	366
Lucköppning [B] i mm, ören sida	352
Lucköppning [H] i mm, ören sida	366
Lucköppningsvinkel i grader	153
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma i rostfritt stål	•
Användning	
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för sjukhus	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	9,63
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,13
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	63
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	55
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	46
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1025
g-faktor	400
Testade drifttimmar	30000
Styreelektronik	
Typ av styrning	Profitronic M
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•

PW 6163 [EL MF]

Hygientvättmaskin, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /


Gamla materialnummer: 51616309ZER

Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för sjukhus	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Dosering	
Doseringsmodul för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	15,00
Total anslutningseffekt i kW	18,00
Säkring i A	25
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	2x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1718
Ytermått, nettobredd i mm	1153
Ytermått, nettodjup i mm	1070
Ytermått, bruttohöjd i mm	1800
Ytermått, bruttbredd i mm	1310
Ytermått, bruttdjup i mm	1138
Nettovikt i kg	630,0
Bruttovikt i kg	648
Maximal golvbelastning i N	7479
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	6,50
Utrustning	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
Temperaturövervakning	•
Två indikeringslampor på den rena sidan	•
Automatisk positionering och låsning av trumman	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Kommunikationsöppning	•
Effektiv centrifugeringsstart	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	95

PW 6163 [EL MF]

Hygientvättmaskin, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /

Gamla materialnummer: 51616309ZER

Anslutningsmöjligheter

Optiskt gränssnitt för service

•

Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)

•

Toppeffektsbrytare / energiövervakning

•

Registrering av driftdata

•

Vattenåtervinning (tillval)

•

Kapacitet

Syntettäcken [antal]

2

Syntetkuddar [antal]

4

Duntäcken [antal]

2

Dunkuddar [antal]

4

Torkdukar, 22 g [antal]

365

Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]

84

Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]

73

Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]

133

Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]

94

Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Skydd mot vattenstänk IP X4

•

WEEE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•