

PW 6243 [EL WEK MF UG]

Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



- Trumvolym 240 l, tvättmängd 24.0 kg
- Bekväm flytande dosering & special-program för desinfektion *
- Högsta Miele-kvalitet – skontrumma och front av rostfritt stål
- Mycket effektiv tack vare låg förbrukning och & topplastfrånkoppling
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 46 %**, g-faktor360

* För optimal tillförsel av flytande medel är doseringsmodulen utrustad med en extra kallvattenanslutning.

** Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516447153 / Materialnummer: 11812950 /

Gamla materialnummer: 51624326ZER

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Hygientvättmaskin
Inriktning	Professional
Front	Rostfritt stål
Fyllnadsförhållande	1:10
Kapacitet i kg	24,0
Trumvolym i liter	240
Lucköppning [B] i mm, ren sida	352
Lucköppning [H] i mm, ren sida	593
Lucköppning [B] i mm, oren sida	352
Lucköppning [H] i mm, oren sida	593
Lucköppningsvinkel i grader	153
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma	•
Användning	
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för sjukhus	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	10,63
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,09
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	68
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	53
Restfuktighet vid kallsköljning i %	50
Restfuktighet vid varmsköljning i %	46
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	975
g-faktor	360
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	Profitronic M
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för sjukhus	•

PW 6243 [EL WEK MF UG]

Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



EAN: 4002516447153 / Materialnummer: 11812950 /

Gamla materialnummer: 51624326ZER

Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar

Dosering	
Tvättmedelsbehållare	4 fack
Doseringsmodul för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	24,00
Total anslutningseffekt i kW	25,00
Säkring i A	50
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	2x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1718
Ytermått, nettobredd i mm	1384
Ytermått, nettodjup i mm	1070
Ytermått, brutt höjd i mm	1800
Ytermått, bruttbredd i mm	1570
Ytermått, bruttdjup i mm	1138
Nettovikt i kg	851,0
Bruttovikt i kg	838
Maximal golvbelastning i N/m ²	9808
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	71 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	9,00
Utrustning	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
Temperaturövervakning	•
2:a display på den rena sidan	•
Automatisk positionering och låsning av trumman	•
Monterad sockel, rostfritt stål	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	95
Anslutningsmöjligheter	
Optiskt gränssnitt för service	•
Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)	•

PW 6243 [EL WEK MF UG]

Hygientvättmaskin med sockel, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



EAN: 4002516447153 / Materialnummer: 11812950 /

Gamla materialnummer: 51624326ZER

Toppeffektsbrytare/energiövervakning	•
Registrering av driftdata	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
Kapacitet	
Syntettäcken [antal]	3
Syntetkuddar [antal]	6
Duntäcken [antal]	3
Dunkuddar [antal]	6
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	126
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	109
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	200
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	141
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•