

PW 6323 [EL MF]

Hygientvättmaskin, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



- Trumvolym 320 l, tvättmängd 32.0 kg
- Bekväm flytande dosering & special-program för desinfektion \*
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Särskilt effektiv – låg vatten- och energiförbrukning
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 41 %\*\*, g-faktor360

\* För optimal tillförsel av flytande medel är doseringsmodulen utrustad med en extra kallvattenanslutning.

\*\* Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516447238 / Materialnummer: 11813050 /

Gamla materialnummer: 51632308ZER

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Hygientvättmaskin
Inriktning	Professional
Front	Järngrå
Fyllnadsförhållande	1:10
Kapacitet i kg	32,0
Trumvolym i liter	320
Lucköppning [B] i mm, ren sida	352
Lucköppning [H] i mm, ren sida	593
Lucköppning [B] i mm, ören sida	352
Lucköppning [H] i mm, ören sida	593
Lucköppningsvinkel i grader	153
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för sjukhus	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	10,31
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,12
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	61
Restfuktighet vid kallsköljning i %	47
Restfuktighet vid varmsköljning i %	41
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	975
g-faktor	360
Testade drifttimmar	30000
<b>Styrning</b>	
Typ av styrning	Profitronic M
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Grund-/målgruppsanp. program</b>	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för textilrengöring	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för sjukhus	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
<b>Dosering</b>	
Doseringsmodul för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12

PW 6323 [EL MF]

Hygientvättmaskin, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



EAN: 4002516447238 / Materialnummer: 11813050 /

Gamla materialnummer: 51632308ZER

Nivåsensor

•

#### Standard elanslutning

Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	30,00
Total anslutningseffekt i kW	31,00
Säkring i A	63

#### Vattenanslutning/-avlopp

Kallvatten [antal]	2x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70

#### Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	1718
Ytermått, nettobredd i mm	1605
Ytermått, nettodjup i mm	1070
Ytermått, bruttohöjd i mm	1800
Ytermått, bruttbredd i mm	1758
Ytermått, bruttodjup i mm	1138
Nettovikt i kg	860,0
Bruttovikt i kg	878
Maximal golvbelastning i N	10741

#### Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	71 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	11,20

#### Utrustning

Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
Temperaturövervakning	•
Två indikeringslampor på den rena sidan	•
Automatisk positionering och låsning av trumman	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•

#### Effektivitet och hållbarhet

Återvinningsandel i %	95
-----------------------	----

#### Anslutningsmöjligheter

Optiskt gränssnitt för service	•
Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)	•
Toppeffektsbrytare/energiövervakning	•
Registrering av driftdata	•
Vattenåtervinning (tillval)	•

#### Kapacitet

Syntettäcken [antal]	4
Syntetkuddar [antal]	8
Duntäcken [antal]	4

PW 6323 [EL MF]

Hygientvättmaskin, eluppvärmd

i utförande med skiljevägg för äldreboenden och vårdhem samt sjukhus.



EAN: 4002516447238 / Materialnummer: 11813050 /

Gamla materialnummer: 51632308ZER

Dunkuddar [antal]	8
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	168
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	145
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	267
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	188
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•