

PW 6241 [EL MF]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med sorteringsmodul för flytande tvättmedel och fritt programmerbar styrning.



- Trumvolym 240 l, tvättmängd 24.0 kg
- Stort utbud av program – användarspecifika tvättprogram
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Särskilt effektiv – låg vatten- och energiförbrukning
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 43 %, g-faktor 541

\* Restfuktoppgift avser varmsköjning i sista diskomgången.

EAN: 4002516447092 / Materialnummer: 11813750 /

Gamla materialnummer: 51624108NER

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Professional
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Fyllnadsförhållande	1:10
Kapacitet i kg	24,0
Trumvolym i liter	240
Lucköppning [Ø] i mm	430
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	9,00
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,26
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	8,80
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,10
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	216,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	6,24
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	60
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	211,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	2,40
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	212,3
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	5,04
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	46
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	212,5
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	1,44
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	36

PW 6241 [EL MF]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med sorteringsmodul för flytande tvättmedel och fritt programmerbar styrning.



EAN: 4002516447092 / Materialnummer: 11813750 /

Gamla materialnummer: 51624108NER

Restfuktighet vid kallsköljning i %	46
Restfuktighet vid varmsköljning i %	43
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1100
g-faktor	541
Testade drifttimmar	30000
<b>Styreelektronik</b>	
Typ av styrning	Profitronic M
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Grund-/målgruppsanp. program</b>	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för sjukhus	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Doseringsmodul för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 380-415V 50-60HZ
Värmeeffekt i kW	24,00
Total anslutningseffekt i kW	25,00
Säkring i A	50
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	3 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1643
Ytermått, nettobredd i mm	1089
Ytermått, nettodjup i mm	1250
Ytermått, bruttohöjd i mm	1700
Ytermått, bruttbredd i mm	1336
Ytermått, bruttodjup i mm	1530
Nettovikt i kg	640,0
Bruttovikt i kg	691

PW 6241 [EL MF]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med sorteringsmodul för flytande tvättmedel och fritt programmerbar styrning.



EAN: 4002516447092 / Materialnummer: 11813750 /

Gamla materialnummer: 51624108NER

Maximal golvbelastning i N/m<sup>2</sup>

8853

#### Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen

78 dB(A) re 20 µPa

Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h

4,70

#### Utrustning

Patenterad för-avvattning

•

Dukbehandling

•

Obalansövervakning

•

Temperaturövervakning

•

Specialvärmeelement

•

Mängdautomatik+

•

Flödesräknare (tillval)

•

Kommunikationsöppning

•

Nödstoppsbrytare

•

Tillbehör till alla produkter

•

#### Effektivitet och hållbarhet

Återvinningsandel i %

96

#### Anslutningsmöjligheter

Betal-/bokningssystem (tillval)

•

Optiskt gränssnitt för service

•

Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)

•

Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)

•

Registrering av driftdata

•

Vattenåtervinning (tillval)

•

#### Kapacitet

Andningsskyddsmasker [antal]

19

Insatsdräkter [antal]

4

Insatsytterjackor [antal]

6

Kemikalieskyddsdräkter [antal]

4

Syntettäcken [antal]

3

Syntetkuddar [antal]

6

Duntäcken [antal]

3

Dunkuddar [antal]

6

Torkdukar, 22 g [antal]

546

Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]

126

Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]

109

Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]

200

Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]

141

Sommartäcken för hästar [antal]

4

#### Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Skydd mot vattenstänk IP X4

•

UKCA

•

WEEE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•