

PW 6321 [EL MF]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med sorteringsmodul för flytande tvättmedel och fritt programmerbar styrning.



- Trumvolym 320 l, tvättmängd 32.0 kg
- Stort utbud av program – användarspecifika tvättprogram
- Skonsam textiltvård tack vare Miele's skontrumma
- Särskilt effektiv – låg vatten- och energiförbrukning
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 47 %, g-faktor 447

\* Restfuktpågift avser varmsköjning i sista diskomgången.

EAN: 4002516447467 / Materialnummer: 11814050 /

Gamla materialnummer: 51632109NER

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Professional
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Fyllnadsförhållande	1:10
Kapacitet i kg	32,0
Trumvolym i liter	320
Lucköppning [Ø] i mm	430
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
<b>Effektoppgifter</b>	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	9,00
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,25
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	8,80
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,10
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	288,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	8,00
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	61
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	281,6
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	3,20
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	281,6
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	6,20
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	47
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	284,8
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	1,60
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	37

PW 6321 [EL MF]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med sorteringsmodul för flytande tvättmedel och fritt programmerbar styrning.



EAN: 4002516447467 / Materialnummer: 11814050 /

Gamla materialnummer: 51632109NER

Restfuktighet vid kallsköljning i %	50
Restfuktighet vid varmsköljning i %	47
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1000
g-faktor	447
Testade drifttimmar	30000
<b>Styreelektronik</b>	
Typ av styrning	Profitronic M
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Grund-/målgruppsanp. program</b>	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för sjukhus	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Doseringsmodul för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 380-415V 50-60HZ
Värmeeffekt i kW	30,00
Total anslutningseffekt i kW	31,00
Säkring i A	63
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	2x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1643
Ytermått, nettobredd i mm	1089
Ytermått, nettodjup i mm	1280
Ytermått, bruttohöjd i mm	1710
Ytermått, bruttbredd i mm	1336
Ytermått, bruttodjup i mm	1530
Nettovikt i kg	648,0
Bruttovikt i kg	699

PW 6321 [EL MF]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med sorteringsmodul för flytande tvättmedel och fritt programmerbar styrning.



EAN: 4002516447467 / Materialnummer: 11814050 /

Gamla materialnummer: 51632109NER

Maximal golvbelastning i N/m<sup>2</sup> 9206

<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	73 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	6,10
<b>Utrustning</b>	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Kommunikationsöppning	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	96
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Registrering av driftdata	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	26
Insatsdräkter [antal]	6
Insatsytterjackor [antal]	9
Kemikalieskyddsdräkter [antal]	5
Syntettäcken [antal]	4
Syntetkuddar [antal]	8
Duntäcken [antal]	4
Dunkuddar [antal]	8
Torkdukar, 22 g [antal]	727
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	168
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	145
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	267
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	188
Sommartäcken för hästar [antal]	5
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•