

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning

A+

EAN: 4002516610878 / Materialnummer: 11814330 /  
Gamla materialnummer: 22745032NER

Konstruktion och design	
Ångugn	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Grafitgrå
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Ångkokning	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



EAN: 4002516610878 / Materialnummer: 11814330 /

Gamla materialnummer: 22745032NER

<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
MonoSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	2,20
Färskvattenbehållare volym i l	1,0
Insugsrör för upptagning av vatten	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	nerre
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	250
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	70
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 596 x 568
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	42,0

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



EAN: 4002516610878 / Materialnummer: 11814330 /

Gamla materialnummer: 22745032NER

Total anslutningseffekt, KW	3,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns-galler med PerfectClean	1
FlexiClip teleskopskena med PerfectClean (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
Hållade tillagningskärl av rostfritt stål	1
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Avkalkningstabletter	2

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing