

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning

A+

EAN: 4002516610939 / Materialnummer: 11814340 /  
Gamla materialnummer: 22745042NER

| Konstruktion och design                |                           |
|--|---------------------------|
| Ångugn                                 | •                         |
| PureLine                               | •                         |
| Färg på produkten                      | Rostfritt stål CleanSteel |
| Njutningsfördelar                      |                           |
| TasteControl                           | •                         |
| Snabbuppvärmning                       | •                         |
| Förvärmning                            | •                         |
| Extern generering av ånga              | •                         |
| Crisp function                         | •                         |
| Funktioner                             |                           |
| Upptining                              | •                         |
| Automatikprogram                       | •                         |
| Landsspecifika automatikprogram        | •                         |
| Stekautomatik                          | •                         |
| Ångkokning                             | •                         |
| Grillfunktioner                        | •                         |
| Grill                                  | •                         |
| Varmluft plus                          | •                         |
| Intensivbakning                        | •                         |
| Kombitillagning                        | •                         |
| Kombitillagning med varmluft plus      | •                         |
| Kombitillagning med över-/undervärme   | •                         |
| Kombitillagning med intensivbakning    | •                         |
| Kombitillagning med stekautomatik      | •                         |
| Över- och undervärme                   | •                         |
| Undervärme                             | •                         |
| Varmluftsgrillning                     | •                         |
| Eco-varmluft                           | •                         |
| Specialprogram                         | •                         |
| Användarkomfort                        |                           |
| Anslutning till Miele@home             | •                         |
| Display                                | DirectSensor              |
| SoftOpen                               | •                         |
| SoftClose                              | •                         |
| MultiLingua                            | •                         |
| Programmerbara tidsinställda ångpuffar | •                         |
| Tillagningstid oberoende av mängd      | •                         |
| Tidsvisning                            | •                         |
| Datumvisning                           | •                         |
| Äggklocka                              | •                         |
| Programmering tillagningstidsstart     | •                         |
| Programmering tillagningstidsslut      | •                         |
| Programmering av tillagningstid        | •                         |
| Temperaturvisning                      | •                         |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur      | •                         |
| Temperaturförslag                      | •                         |
| Egna program                           | •                         |
| Individuella inställningar             | •                         |

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



EAN: 4002516610939 / Materialnummer: 11814340 /

Gamla materialnummer: 22745042NER

| Effektivitet och hållbarhet   |                 |
|---|-----------------|
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D)                                  | A+              |
| Automatisk restvärmeanvändning  | •               |
| Anslutningseffekt i frånläge i W  | 0,5             |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                                     | 1,0             |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W                    | 2,0             |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                        | 20              |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min       | 20              |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                           | 20              |
| Skötselkomfort  |                 |
| Rostfritt stål/CleanSteel-yta   | •               |
| Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg | •               |
| Extern ånggenerator   | •               |
| Bottenvärmare för minskad kondens                                       | •               |
| Skötselprogram  | •               |
| Skötselprogram blötläggning   | •               |
| Torkprogram för ugnsutrymmet  | •               |
| Uttagbara ugnsstegar  | •               |
| Avkalkning  | •               |
| CleanGlass-lucka  | •               |
| Ångteknik/vattentillförsel  |                 |
| MonoSteam   | •               |
| Ånggenerators effekt i kW   | 2,20            |
| Färskvattenbehållare volym i l  | 1,0             |
| Insugsrör för upptagning av vatten                                      | •               |
| Säkerhet  |                 |
| Kylsystem med sval front  | •               |
| Säkerhetsavstängning  | •               |
| Driftspärr  | •               |
| Knappspärr  | •               |
| Tekniska data   |                 |
| Ugnsutrymme i liter   | 76              |
| Antal falshöjder  | 5               |
| Märkning av falshöjder  | •               |
| Luckupphängning   | nera            |
| Belysning i tillagningsutrymmet   | 1 LED-spotlight |
| Minsta temperatur ugnsdrift i °C  | 30              |
| Max temperatur ugnsdrift i °C   | 250             |
| Minsta temperatur ångugnsdrift i °C                                     | 70              |
| Max temperatur ångugnsdrift i °C  | 100             |
| Minsta nischbredd i mm  | 560             |
| Max nischbredd i mm   | 568             |
| Minsta nischhöjd i mm   | 590             |
| Max nischhöjd i mm  | 595             |
| Nischdjup i mm  | 550             |
| Produktmått (B x H x D) i mm  | 595 x 596 x 569 |
| Produktbredd i mm   | 595             |
| Produkt höjd i mm   | 596             |
| Produkt djup i mm   | 569,3           |

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



EAN: 4002516610939 / Materialnummer: 11814340 /

Gamla materialnummer: 22745042NER

|  |               |
|--|---------------|
| Vikt, kg                                       | 42,0          |
| Total anslutningseffekt, KW                    | 3,50          |
| Spänning i V                                   | 220-240       |
| Frekvens i Hz                                  | 50            |
| Säkring i A                                    | 16            |
| Fasantal                                       | 1             |
| Anslutningskabel med stickpropp                | •             |
| Byta lampa                                     | Miele service |
| <b>Medföljande tillbehör</b>                   |               |
| Bakplåt med PerfectClean                       | 1             |
| Universalplåt med PerfectClean                 | 1             |
| Ugnsgaller med PerfectClean                    | 1             |
| FlexiClip teleskopskena med PerfectClean (par) | 1             |
| Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)    | 1             |
| Hållade tillagningskärl av rostfritt stål      | 1             |
| Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål     | 1             |
| Avkalkningstabletter                           | 2             |
| <b>Valbara displayspråk</b>                    |               |

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling, TasteControl, LED-belysning.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing