

DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm
för kombination med en extern fläkt




- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- För bästa möjliga funktion – ventilationstekniskt tillbehör



EAN: 4002516495499 / Materialnummer: 11862380 /
Gamla materialnummer: 28S2621SD

| | |
|--|----------------------|
| Konstruktion | |
| Fläkt med utdragbar skärm | • |
| Färg på produkten | Rostfritt stål |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift | DUU 151,DUU 150 |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Användarkomfort | |
| Elektronisk styrning | • |
| Boosterlägen | 1 |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | C |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 109,5 |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass | C |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Skötselkomfort | |
| Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover | • |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1 |
| Belysning | |
| Lysdiod | • |
| Antal x Watt | 1 x 3,2 W |
| Belysningsstyrka i lux | 310 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Tekniska data | |
| Flätkåpens bredd, mm | 596 |
| Flätkåpens höjd, mm | 36 |
| Flätkåpens djup, mm | 273 |
| Minsta avstånd över elektriska hällar, mm | 450 |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Nettovikt i kg | 10,0 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,5 |
| Skyddskontakt | • |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,00 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Medföljande tillbehör | |
| Kallrasskydd | • |

DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm
för kombination med en extern fläkt



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings