

DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm
för kombination med en extern fläkt




- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- För bästa möjliga funktion – ventilationstekniskt tillbehör

C

EAN: 4002516495499 / Materialnummer: 11862380 / Gamla materialnummer: 28S2621SD

Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Färg	Rostfritt stål
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	C
Årlig energiförbrukning i kWh/år	109,5
Fluidynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Fläktkåpanns bredd, mm	596
Fläktkåpanns höjd, mm	36
Fläktkåpanns djup, mm	273
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashållar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	10,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	Nein

DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm
för kombination med en extern fläkt



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings