

TCC230WP 8kg

T1 värmepumpstumlare:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry säkerställer en effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd
- FragranceDos ser till att tvätten doftar friskt efter torkning\*
- Med PerfectDry blir tvätten aldrig för fuktig eller för torr
- Högsta kondensationseffektivitet skyddar möbler och rum
- Enkel användning med fingertryckning – DirectSensor

\* Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516479048 / Materialnummer: 11876100 /  
Gamla materialnummer: 12CC2302NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Vit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Intelligent trumreversering	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	192
Programtid för standardprogram i min.	165
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,55
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•

TCC230WP 8kg

T1 värmepumpstumlare:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516479048 / Materialnummer: 11876100 /

Gamla materialnummer: 12CC2302NDS

Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelförminskning	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Upplyst doftsystem FragranceDos	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	640
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	51
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,11
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	0,33
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TCC230WP 8kg

T1 värmepumpstumlare:


A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm