

TSD263WP 8kg

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och Miele@home, för smart tvättvård.



- Flexibilitet och komfort tack vare nätverk – Miele@home
- EcoDry säkerställer en effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd
- FragranceDossier till att tvätten doftar friskt efter torkning*
- Med PerfectDry blir tvätten aldrig för fuktig eller för torr
- Enkel användning med fingertryckning – DirectSensor

* Patent EP 2 431 516

A++

EAN: 4002516486534 / Materialnummer: 11876520 /
Gamla materialnummer: 12SD2632NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dördesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	192
Programtid för standardprogram i min.	165
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,55
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
Torkprogram	
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•

TSD263WP 8kg

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och Miele@home, för smart tvättvård.



EAN: 4002516486534 / Materialnummer: 11876520 /

Gamla materialnummer: 12SD2632NDS

Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	53
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,11
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,33
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TSD263WP 8kg

T1 värmepumpstumlare:


Med A++ och Miele@home, för smart tvättvård.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm