

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 värmepumpstumlare:

Med A+++ och DryCare 40 för effektiv och skonsam torkning.



- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt\*
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter\*\*
- FragranceDos<sup>2</sup> ser till att tvätten doftar friskt efter torkning\*\*\*
- EcoDry säkerställer en effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd
- Flexibilitet och komfort tack vare nätverk – Miele@home

\* Inte lämpat för ylle eller siden.

\*\* Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed vid samma tvättmängd och energieffektivitetsklass. Testat i programmet Bomull vid full tvättmängd.

\*\*\* Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516480679 / Materialnummer: 11876650 /

Gamla materialnummer: 12EF7752NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent trumreversering	•
Testad hygien	•
Testad virushygien	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	161
Programtid för standardprogram i min.	165
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull	1,32
Skåptorr vid full maskin	
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
Bomull pil	•

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 värmepumpstumlare:

Med A+++ och DryCare 40 för effektiv och skonsam torkning.



EAN: 4002516480679 / Materialnummer: 11876650 /

Gamla materialnummer: 12EF7752NDS

Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	56
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 värmepumpstumlare:


Med A+++ och DryCare 40 för effektiv och skonsam torkning.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm