

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish, SilenceDrum och M Touch för högt ställda krav.



- M Touch – enkel styrning genom att trycka och dra
- SteamFinishslätar ut och fräschar upp och du sparar tid vid strykning
- SilenceDrum<sup>\*</sup> reducerar ljuden för en märkbart tystare torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt<sup>\*\*</sup>
- Flexibilitet och komfort tack vare nätverk – Miele@home

<sup>\*</sup> Patent EP 4 163 433

<sup>\*\*</sup> Inte lämpat för ylle eller siden.



EAN: 4002516479017 / Materialnummer: 11876860 /  
Gamla materialnummer: 12CR7902NER

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Touch-styrning
Display	MTouch
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Ångsystem SteamFinish	•
Intelligent trumreversering	•
Testad hygien	•
Testad virushygien	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	Ja
Torkhjälp	•
Informationstexter	•
Favoritprogram	•
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Energisnålare än gränsvärdet (24) för energieffektivitetsklass A+++	10%
Elförbrukning kWh/år	174
Programtid för standardprogram i min.	220
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	62
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorrt vid full maskin	1,47

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish, SilenceDrum och M Touch för högt ställda krav.



EAN: 4002516479017 / Materialnummer: 11876860 /

Gamla materialnummer: 12CR7902NER

EcoFeedback	•
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
<b>Torkprogram</b>	
Automatic plus	•
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish siden	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Huvudkuddar, normala	•
Huvudkuddar stora	•
Bomull hygien	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelfreducering	•
Sängkläder	•
Finish ånga	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkel skydd	•
Skongång plus	•
Refresh	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	62
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish, SilenceDrum och M Touch för högt ställda krav.



EAN: 4002516479017 / Materialnummer: 11876860 /


Gamla materialnummer: 12CR7902NER

Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Innehåller fluorerade växthusgaser	•
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R134a
Mängd köldmedium i kg	0,48
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	1430
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	686,00
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:


Med SteamFinish, SilenceDrum och M Touch för högt ställda krav.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm