

TW780WP Passion  
T1 värmepumpstumlare:  
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – enkel styrning genom att trycka och dra
- SteamFinishslåtar ut och fräschar upp och du sparar tid vid strykning
- SilenceDrum\* reducerar ljuden för en märkbart tystare torkning
- Varsam hantering av känsliga textilier – Miele's torkningskorg
- Fullständig appstyrning av din torktumlare med Miele@home\*\*

\* Patent EP 4 163 433

\*\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.

**A+++**

EAN: 4002516485223 / Materialnummer: 11876890 /  
Gamla materialnummer: 12WW7802NER

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dördesign	Alusilver med kromring
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Touch-styrning
Display	MTouch
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent trumreversering	•
Testad hygien	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	Ja
Torkhjälp	•
Informationstexter	•
Favoritprogram	•
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Energisnålaare än gränsvärdet (24) för energieffektivitetsklass A+++	10%
Elförbrukning kWh/år	174
Programtid för standardprogram i min.	220
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	62
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorrt vid full maskin	1,47

TWW780WP Passion  
 T1 värmepumpstumlare:  
 A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485223 / Materialnummer: 11876890 /  
 Gamla materialnummer: 12WW7802NER

EcoFeedback	•
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
<b>Torkprogram</b>	
Automatic plus	•
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish siden	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Huvudkuddar, normala	•
Huvudkuddar stora	•
Bomull hygien	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Extra tyst	•
Skrynkelförminskning	•
Sängkläder	•
Finish ånga	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Refresh	•
Eco	•
Summer	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	62


TW780WP Passion  
 T1 värmepumpstumlare:  
 A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




EAN: 4002516485223 / Materialnummer: 11876890 /  
 Gamla materialnummer: 12WW7802NER

Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Innehåller fluorerade växthusgaser	•
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R134a
Mängd köldmedium i kg	0,48
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	1430
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	686,00
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•
Värdekupong för en torkningskorg	•
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion  
T1 värmepumpstumlare:  
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm