

TSA223WP Active

T1 värmepumpstumlare:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd\*
- FragranceDos ser till att tvätten doftar friskt efter torkning\*\*
- Med PerfectDry blir tvätten aldrig för fuktig eller för torr
- Högsta kondensationseffektivitet skyddar möbler och rum
- Lätt styrning med touchknappar – EasyControl

\* Patent EP 2 455 537

\*\* Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516494249 / Materialnummer: 11884090 /

Gamla materialnummer: 12SA2232NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	vänster
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dördesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	EasyControl gul
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	7,0
<b>Användarkomfort</b>	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	208
Programtid för standardprogram i min.	155
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull	1,70
Skåptorr vid full maskin	
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•

TSA223WP Active

T1 värmepumpstumlare:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516494249 / Materialnummer: 11884090 /

Gamla materialnummer: 12SA2232NDS

Express	•
Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelfreducering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	640
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	56
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Mängd köldmedium i kg	0,11
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TSA223WP Active

T1 värmepumpstumlare:


A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm