

TSA233WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Lätt styrning med touchknappar – EasyControl

A++

EAN: 4002516494317 / Materialnummer: 11884100 /
Gamla materialnummer: 12SA2332NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	EasyControl gul
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textiltvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	7,0
Användarkomfort	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	208
Programtid för standardprogram i min.	155
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull	1,70
Skåptorr vid full maskin	
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
Torkprogram	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•

TSA233WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



EAN: 4002516494317 / Materialnummer: 11884100 /

Gamla materialnummer: 12SA2332NDS

Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelförminskning	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	640
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	57
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,11
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,33
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TSA233WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm