

G 7460 SCVi AutoDos Helintegrerad diskmaskin med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Bekvämt, bra resultat och optimalt för din vardag – ExtraComfort-korgar



EAN: 4002516488996 / Materialnummer: 11922650 /
Gamla materialnummer: 21746062NER

Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	CleanSteel/obsidiansvart
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Knappar
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	optisk och akustisk
Val av displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,29
ECO-programmets tid i minuter	230
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Hygien	•

G 7460 SCVi AutoDos

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516488996 / Materialnummer: 11922650 /


Gamla materialnummer: 21746062NER

SolarSpar	•
Extra tyst 40 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Diskalternativ	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ExtraComfort
Antal standardkuvert	14
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produktdjup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	7,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	14,0
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medföljande tillbehör	
1 x PowerDisk	•
Värdekupong för 6 x PowerDisk	•


G 7460 SCVi AutoDos

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)