

PDR 910 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



- Trumvolym 180.00 l, tvättmängd 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet

EAN: 4002516491866 / Materialnummer: 11924420 / Gamla materialnummer: 52910002EU

| Konstruktion och utförande | |
|--|---------------------------|
| Konstruktion | Frontmatade tvättmaskiner |
| Inriktning | Performance Plus |
| Front | Järngrå |
| Manöverpanelsfärg | Rostfritt stål |
| Kapacitet i kg | 10,0 |
| Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:22,5 | 18 (8,0) lb (kg) |
| Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18 | 10,0 |
| Fyllnadsförhållande | 1:18 |
| Trumvolym i liter | 180,00 |
| Torksystem | Frånluft |
| Lucköppning [Ø] i mm | 440 |
| Lucköppningsvinkel i grader | 180 |
| Luckupphängning | vänster |
| Skontrumma i rostfritt stål | Ja |
| Användning | |
| Lämplig för hotell och restaurang | • |
| Lämplig för äldreboenden och vårdhem | • |
| Lämplig för fastighetsadministration | • |
| Lämplig för självbetjäningstvätterier | • |
| Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder | • |
| Lämplig för textilrengöring | • |
| Lämplig för tvätterier och mangelstugor | • |
| Lämplig för hantverksföretag | • |
| Lämplig för brandkår och räddningstjänst | • |
| Lämplig för stuterier och ridstall | • |
| Lämplig för universitet, skolor och förskolor | • |
| Lämplig för sjukhus | • |
| Lämplig för campingplatser | • |
| Lämplig för idrottsföreningar | • |
| Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym | • |
| Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar | • |
| Lämplig för petrokemiindustrin | • |
| Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin | • |
| Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar | • |
| Lämplig för statliga/sociala institutioner | • |
| Effektuppgifter | |
| Maximal förångningseffekt i l/tim. | 7,40 |
| Specifik energiförbrukning i kWh/kg | 0,51 |
| Programkörning i min. | 36 |
| Styrellektronik | |
| Typ av styrning | M Touch Pro |
| Programmeringsmöjlighet | Programmerbar |
| Programstyrning | Restfuktstyrning |
| Max senare start i timmar | 24 |
| Resttidsindikering | • |
| Visning av programförlopp | • |
| Inställbara displayspråk | • |
| Standard elanslutning | |
| Uppvärmningstyp | EI |

PDR 910 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516491866 / Materialnummer: 11924420 / Gamla materialnummer: 52910002EU

| | |
|--|--------------------|
| Elanslutning | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Värmeeffekt el i kW | 7,94 |
| Total anslutningseffekt i kW | 8,20 |
| Säkring i A | 16 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 1020 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 700 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 763 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 1215 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 760 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 820 |
| Nettovikt i kg | 72,0 |
| Bruttovikt i kg | 80 |
| Maximal golvbelastning i N/m ² | 853 |
| Emissionsvärden | |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h | 3,90 |
| Utrustning | |
| Intelligent trumreversering | • |
| Axiell luftström | • |
| Filter med stor yta | • |
| PerfectDry | • |
| Softflitrippen | • |
| Funktion Skongång/Låg temp. | • |
| Kommunikationsöppning | • |
| Trumbelysning | • |
| Programval via färgram | • |
| Tillbehör till alla produkter | • |
| Anslutningsmöjligheter | |
| Betal-/bokningssystem (tillval) | • |
| Optiskt gränssnitt för service | • |
| Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval) | • |
| Wifi torktumlare | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (tillval) | • |
| Kapacitet | |
| Andningsskyddsmasker [antal] | 4 |
| Insatsdräkter [antal] | 1 |
| Insatsytterjackor [antal] | 2 |
| Syntettäcken [antal] | 1 |
| Syntetkuddar [antal] | 2 |
| Duntäcken [antal] | 1 |
| Dunkuddar [antal] | 2 |
| Torkdukar, 22 g [antal] | 182 |
| Moppar, bomull, 40 cm [antal] | 42 |
| Moppar, bomull, 50 cm [antal] | 36 |
| Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal] | 66 |
| Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal] | 47 |
| Sommartäcken för hästar [antal] | 2 |
| Normer/kontr.märkning/certif. | |
| CE | • |
| VDE | • |

PDR 910 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.