

PDR 910 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



- Trumvolym 180.00 l, tvättmängd 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet

EAN: 4002516491989 / Materialnummer: 11924590 / Gamla materialnummer: 52910009EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	10,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	10,0
Fyllnadsförhållande	1:18
Trumvolym i liter	180,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	440
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	7,40
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,51
Programkörtid i min.	36
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI

PDR 910 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.



EAN: 4002516491989 / Materialnummer: 11924590 / Gamla materialnummer: 52910009EU

Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	7,94
Total anslutningseffekt i kW	8,20
Säkring i A	16
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	763
Ytermått, bruttohöjd i mm	1215
Ytermått, bruttbredd i mm	760
Ytermått, bruttodjup i mm	820
Nettovikt i kg	72,0
Bruttovikt i kg	80
Maximal golvbelastning i N/m ²	853
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	50 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,90
Utrustning	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Filter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softflitrippen	•
Funktion Skongång/Låg temp.	•
Kommunikationsöppning	•
Trumbelysning	•
Programval via färgram	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	4
Insatsdräkter [antal]	1
Insatsytterjackor [antal]	2
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Torkdukar, 22 g [antal]	182
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	42
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	36
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommartäcken för hästar [antal]	2
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•

PDR 910 [EL]

Professionell frånluftstumlare, eluppvärmd
med programmerbar styrning M Touch Pro för högsta flexibilitet.