

APWM 017

Hållare för doseringspump med sned botten för komplett resttömning från behållare med flytande medier.



- Passar för montering av doseringspumphuset DOS G2
- Passar för montering av doseringspumpenheten DOS GP3
- med 4 styrhjul för maximal rörlighet.
- Passar för montering av Brightwell-doseringspumpar och APWM 054

EAN: 4002516501404 / Materialnummer: 11933700 / Gamla materialnummer: 59510017EU

Produkttilhörighet	
Tvättmaskiner	•
Maskin-/utrustningstillhörigh.	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Hållare för doseringspump

med sned botten för komplett resttömning från behållare med flytande medier.



EAN: 4002516501404 / Materialnummer: 11933700 / Gamla materialnummer: 59510017EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Elanslutning	OHNE
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1030
Ytermått, nettobredd i mm	1000
Ytermått, nettodjup i mm	371
Ytermått, brutt höjd i mm	1152
Ytermått, bruttbredd i mm	1300
Ytermått, bruttdjup i mm	413
Nettovikt [kg]	9,00
Bruttovikt i kg	10,00