

PWM 511 HBV [EL DV DD]  
 Professionell tvättmaskin, eluppvärmd  
 och tvättmedelsfack, M Touch Pro.



- Trumvolym 100 l, tvättmängd 11.0 kg
- 14 % mindre vatten- och 50 % mindre energiförbrukning\*
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 50 %\*\*, g-faktor370
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

\* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

\*\* Restfukttuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516505013 / Materialnummer: 11939150 / Gamla materialnummer: 51511021S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	11,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	11,0
Trumvolym i liter	100
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma	•
Användning	
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,10
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,12
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,90
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,03
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	78,4
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,37
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	54
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	75,7
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,32
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	67,8
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	0,87
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	34
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	68,3
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,13
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	33
Restfuktighet vid kallsköljning i %	54
Restfuktighet vid varmsköljning i %	50
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1100
g-faktor	370
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro

PWM 511 HBV [EL DV DD]  
 Professionell tvättmaskin, eluppvärmd  
 och tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516505013 / Materialnummer: 11939150 / Gamla materialnummer: 51511021S

Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Grund-/målgruppsanp. program</b>	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för självbetjäningstvätterier	•
Program för bostäder och lägenhetsbyggnation	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•
Program för sjukhus	•
Program för snabbmatsrestauranger	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Program för privathushåll	•
Program för läkar- och tandläkarmottagningar	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	7,95
Total anslutningseffekt i kW	8,20
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Bruksvatten (alternativ) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	845
Ytermått, bruttohöjd i mm	1214
Ytermått, bruttbredd i mm	750

PWM 511 HBV [EL DV DD]  
 Professionell tvättmaskin, eluppvärmd  
 och tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516505013 / Materialnummer: 11939150 / Gamla materialnummer: 51511021S

Ytermått, bruttodjup i mm	917
Nettovikt i kg	148,0
Bruttovikt i kg	161
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	61 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	2,80
<b>Utrustning</b>	
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	91
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•