

KS 4887 DD

Fristående kylskåp

med PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 och Click2open för högsta komfort.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0
- Även enkelt att öppna handtagslösa produkter tack vare Click2open
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor



EAN: 4002516515913 / Materialnummer: 11949670 /
Gamla materialnummer: 36488740EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg utvändigt	Silver
Färg front	Rostfritt stål CleanSteel
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Innerutrymme XL	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dörröppningshjälp	Click2open
Styrellektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Exakt inställning	Kyltemperatur
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
varav delbara (FlexiBoard)	1
varav belysta	3
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	3
Torr bakvägg	CleanSteel
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	4
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	134,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,36
Säkerhet	
Spärrfunktion	•

KS 4887 DD

Fristående kylskåp

med PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 och Click2open för högsta komfort.



EAN: 4002516515913 / Materialnummer: 11949670 /


Gamla materialnummer: 36488740EU1

Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	600
Produkthöjd i mm	1855
Produktdjup i mm	675
Vikt, kg	76,8
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	387
varav PerfectFresh-zon i l	141
Total nyttovolym, i l	386
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,0
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•


KS 4887 DD

Fristående kylskåp


med PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 och Click2open för högsta komfort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)