

PFD 100 SmartBiz
Fristående diskmaskin
för program som är nära hushållsdiskmaskinens gränser.



- Diskkapacitet: 13 kuvert på bara 36 min¹
- Torka allt helt torrt AutoOpen-torkningsstöd
- Intuitiv användning tack vare översiktlig panelutformning
- Diskgods flexibel placering för optimala rengöringsresultat

¹ Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.



EAN: 4002516523215 / Materialnummer: 11962890 /
Gamla materialnummer: 61010000EP4

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående diskmaskin, frontmatad
Inriktning	SmartBiz
Disksystem	Frontmatade diskmaskiner, färskvatten
Antal diskplan	2
Front	Briljantvit
Lucka	Syntet
Sidoväggar	Briljantvit
Manöverpanelsfärg	Cleansteel
Användning	
Lämplig för pensionat	•
Lämplig för daghem	•
Lämplig för universitet och skolor	•
Lämplig för kontor	•
Lämplig för privat hushåll	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Effektuppgifter	
Testad viruseffekt	•
Testad hygien	•
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	75
Kortaste programtid i min.	36
Maximal sköljtemperatur i °C	82
Diskeffekt hela kuvert/full maskin	13
Livslängd i diskcykler	12500
Miele MOVE	
Nätanslutningsbar med Miele MOVE	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	Elektronisk styrning
Programval	Programvalsknappar
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Program [antal]	8
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Kontrollindikering sil	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt i kW	1,90
Total anslutningseffekt i kW	2,10
Säkring i A	10-16
Nätanslutningens längd i m	1,70
Vattenanslutning/-avlopp	
Kall- eller varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i bar	1,00-10,00
Avloppspump [DN]	22
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Integrerad vattenavhårdare	•

PFD 100 SmartBiz
Fristående diskmaskin
för program som är nära hushållsdiskmaskinens gränser.



EAN: 4002516523215 / Materialnummer: 11962890 /
Gamla materialnummer: 61010000EP4

Maximal vattenhårdhet i mmol/l	6,50
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Längd vattentilloppsslang i cm	150
Längd vattenavloppsslang i cm	150
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	845
Ytermått med lock, höjd i mm	845
Ytermått, bredd i mm	598
Ytermått, djup i mm	600
Ytermått, bruttohöjd i mm	970
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	690
Användbart diskutrymme, höjd i mm	540
Användbart diskutrymme, bredd i mm	510
Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm	450
Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm	450
Inskjutshöjd över golvet i mm	210
Nödvändig nischbredd i mm	600
Nettovikt [kg]	56
Bruttovikt i kg	64
Maximal golvbelastning i N/m ²	1000
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Ljudeffektnivå (LwA)	0,0
Program	
Universal	•
Kort	•
Hygien	•
Kallt/fördisk	•
Glas	•
Plast	•
Energispar/Eco	•
Intensiv	•
Korgutformning	
Korgutrustning Comfort	•
FlexCare-kopphylla [antal]	2
Bestickkorg	•
Höjjusterbar överkorg	•
Utrustning	
Torkning	AutoOpen-torkningsstöd, Extra torkning, Aktiv kondenstorkning
1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Barnsäkring	•
Ändringsbar slutsköljningstemperatur	•
Optiskt gränssnitt	•

PFD 100 SmartBiz

Fristående diskmaskin

för program som är nära hushållsdiskmaskinens gränser.



EAN: 4002516523215 / Materialnummer: 11962890 /

Gamla materialnummer: 61010000EP4

SmartStart

•

FlexiTimer med EcoStart

•

Wifi-modul

•

Effektivitet och hållbarhet

Kapacitet för ECO-programmet i standardkuvert

13

Energieffektivitetsklass (A-G)

E

Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar i kWh

93

Vattenförbrukning för ECO-programmet per disk i liter

12,0

Ljudnivåklass (A-D)

C

Ljudnivå i dB(A)re1pW

46

Programtid för ECO-programmet i min.

250

Anslutningsmöjligheter

Extern doseringsmodul för flytande diskmedel

•

Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

VDE

•

EN 1717

•