

B 4847 FashionMaster Ångstryksystem

display och extra ångmunstycke för fantastiska strykresultat med mycket komfort.



- Jämn ångfördelning – Miele's stryksula med bikakestruktur
- Strykresultat av proffskvalitet tack vare 4.0 bar bar ångtryck
- Bekvämt att ställa upp och fälla ihop – 1-2-Lift-systemet
- Optimala strykresultat genom stöd av den aktiva strykbrädan
- Bekväm utslätning av hängande textilier – ångmunstycke

EAN: 4002516527145 / Materialnummer: 11978080 /
Gamla materialnummer: 13484721NER

Design	
Färg strykjärn	antracit/lotusvit
Färg strykboardsöverdrag	Björnbärsröd
Perfekta strykresultat	
Stryksula med bikakestruktur	•
Ångtryck i bar	4,0
Ångmängd i g/min	100
Vertikalånga	•
Ånga från temperaturnivå	2
Ångutsläpp	•
Permanent ånga	•
Ångmunstycke (steamer)	•
Aktiv strykbräda (uppblåsnings- och sugfunktion)	•
Sugfunktion	•
2. Effektläge fläkt	•
Stryksula som inte fastnar	•
Testad virushygien	•
Tidsbesparande strykning	
Påfyllningsmängd vattenbehållare i liter	1,25
Vattenbehållare löstagbar	•
Vattenbehållare permanent påfyllningsbar	•
Stryka flera lager	•
Användarkomfort	
Allt-i-ett	•
1-2-lift-system	•
Steglös inställning av höjd med gastryckfjäder i mm	830-1020
Hjul som är skonsamma mot golv	•
Strykbräda med ComfortZone	•
På/Av-automatik fläkt	•
Fläkt med minnesfunktion	•
Språkflexibilitet	•
Guidad första idrifttagning	•
Guidad avkalkning	•
Automatisk avkalkning	•
Automatisk sköljning	•
Förvaringsfack för strykjärnet	•
Förvaringsfack för anslutningskabel och tillbehör	•
Säkerhet	
CoolDown-funktion	•
AutoOff-funktion	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	470
Dimensioner, mm (höjd)	970
Dimensioner, mm (djup)	1480
Bredd hopfälld, mm	470
Höjd hopfälld, mm	1280
Djup hopfälld, mm	370
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Stryksula som inte fastnar	•

B 4847 FashionMaster

Ångstryksystem

display och extra ångmunstycke för fantastiska strykresultat med mycket komfort.



EAN: 4002516527145 / Materialnummer: 11978080 /

Gamla materialnummer: 13484721NER

Ångmunstycke (steamer)

Strykbordsöverdrag Premium

Hållare till ångslang

Testremsa för fastställande av vattenhårdhet

Avkalkningstabletter

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

•

•

•

•

•

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,