

KFN 4374 ED

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh ExtraCool, NoFrost och LED-belysning för hög komfort.



- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme



EAN: 4002516528166 / Materialnummer: 11980160 /
Gamla materialnummer: 38437451EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Färg utvändigt	Silver
Färg front	Rostfritt stål
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Fresh-system	DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
Innerutrymme XL	•
VarioRoom	•
Dörröppningshjälp	SideOpen
Styreelektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Eco-läge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	238,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,65
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	600
Produkthöjd i mm	1860
Produktdjup i mm	660
Vikt, kg	68,4

KFN 4374 ED

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh ExtraCool, NoFrost och LED-belysning för hög komfort.




EAN: 4002516528166 / Materialnummer: 11980160 /
Gamla materialnummer: 38437451EU1

Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	237
4-stjärning fryszone, liter	89
Total nyttovolym, i l	326
Säkerhet vid strömavbrott i tim	13
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	10,00
Ljudnivåklass (A-D)	C
Ljudnivå i dB(A) re1pW	39
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1500
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,1
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Istärningslåda	•


KFN 4374 ED

Fristående kyl/frys-kombination


med DailyFresh ExtraCool, NoFrost och LED-belysning för hög komfort.



KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, installation sketch (installation drawings)



KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, KFN4391ED, KFN4394ED, top view (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)