

WEA025 WCS Active

W1 frontmatad tvättmaskin:

För 1–7 kg tvätt med Miele's berömda kvalitet till ett fördelaktigt pris.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar
- Vår skonrumma säkerställer att din tvätt håller sig i gott skick
- Lägg till eller ta ut enskilda plagg under tvättprogrammet med AddLoad
- Snabb uppfräschning med Express 20



EAN: 4002516543107 / Materialnummer: 11983380 /  
Gamla materialnummer: 11EA0251NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	EasyControl gul
<b>Rengöringseffekt</b>	
Portionsdosering CapDosing	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skonrumma	•
Tvättmängd, kg	7,0
<b>Användarkomfort</b>	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	51
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	45
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
<b>Tvättprogram</b>	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•

WEA025 WCS Active

W1 frontmatad tvättmaskin:

För 1–7 kg tvätt med Miele's berömda kvalitet till ett fördelaktigt pris.



EAN: 4002516543107 / Materialnummer: 11983380 /

Gamla materialnummer: 11EA0251NDS

Fintvätt	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40–60	•
<b>Tillval tvätt</b>	
Kort	•
Blötläggning	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
<b>Säkerhet</b>	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	80
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2

WEA025 WCS Active

W1 frontmatad tvättmaskin:

För 1–7 kg tvätt med Miele's berömda kvalitet till ett fördelaktigt pris.




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm