

PWM 509 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil med tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516539858 / Materialnummer: 12004770 /
Gamla materialnummer: 51509002EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	9,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Trumvolym i liter	80
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma i rostfritt stål	•
Användning	
Passar hotell och restauranger	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,80
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	7,20
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,03
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	61,3
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,30
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	54
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	64,6
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,30
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	54,2
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	0,90
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	34

- Trumvolym 80 l, maximal tvättmängd 9.0 kg
- 14 % mindre vatten- och 50 % mindre energiförbrukning*
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 48 %**, g-faktor441
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

** Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

PWM 509 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil med tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516539858 / Materialnummer: 12004770 /
Gamla materialnummer: 51509002EU

Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	56,7
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,20
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	32
Restfuktighet vid kallsköljning i %	54
Restfuktighet vid varmsköljning i %	48
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1200
g-faktor	441
Testade drifttimmar	30000
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för självbetjäningstvätterier	•
Program för bostäder och lägenhetsbyggnation	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•
Program för sjukhus	•
Program för snabbmatsrestauranger	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Program för privathushåll	•
Program för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	7,95
Total anslutningseffekt i kW	8,20

PWM 509 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil med tvättmedelsfack, M Touch Pro.

EAN: 4002516539858 / Materialnummer: 12004770 /

Gamla materialnummer: 51509002EU

Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	730
Ytermått, brutt höjd i mm	1214
Ytermått, bruttbredd i mm	750
Ytermått, bruttdjup i mm	817
Nettovikt i kg	140,0
Bruttovikt i kg	152
Maximal golvbelastning i N	2421
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	65 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	2,30
Utrustning	
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Effektiv centrifugeringsstart	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	96
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare / energiovervakning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PWM 509 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil
med tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516539858 / Materialnummer: 12004770 /

Gamla materialnummer: 51509002EU

Skydd mot vattenstänk IP X4

WEEE

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

•

•